

NEVERSEEZ PURE NICKEL GRADE

VERFAHREN ZUR REINIGUNG

Notwendige Schutzausrüstung tragen. Das Leck abdichten, sofern dies ohne Risiko möglich ist. Verschüttetes Material NICHT berühren! Gewässer oder Kanalisation nicht verschmutzen. Mit Vermiculit, trockenem Sand oder Erde aufnehmen und in Behälter geben. Mit sehr viel Wasser abspülen, um den Bereich zu säubern. Spülwasser nicht in Teiche oder Gewässer leiten.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG

Verschütten, Haut- und Augenberührung vermeiden. Personen, die für allergische Reaktionen anfällig sind, sollten dieses Produkt nicht handhaben.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI LAGERUNG

Bei mäßigen Temperaturen in einem trockenen, gut belüfteten Raum lagern. @@@Do not store in direct sunlight.@@@

LAGERUNGSHINWEISE

Lagerung: Chemikalienraum.

8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Std	Arbeitsplatzgrenzwert		Arbeitsplatzgrenzwert		Bemerkungen
NICKEL	TRK		0.5 mg/m3			

ANGABEN ZUM GRENZWERT

WEL = Workplace Exposure Limits

SCHUTZAUSRÜSTUNG



VERFAHRENSBEDINGUNGEN

Technische Begrenzungsmaßnahmen einsetzen, um die Luftverunreinigung auf das zulässige Expositionsniveau zu reduzieren.

ATEMSCHUTZ

Bei Staubentwicklung Staubmaske anlegen.

HANDSCHUTZ

Schutzhandschuhe müssen getragen werden, wenn direkter Kontakt oder Spritzer zu befürchten sind.

AUGENSCHUTZ

Gegen Spritzer beständige Schutzbrille tragen, damit sie auf keinen Fall direkt mit den Augen in Berührung kommen.

ANDERE SCHUTZMASSNAHMEN

Zweckmäßige Schutzkleidung tragen, um wiederholten oder längeren Kontakt mit der Haut zu vermeiden.

HYGIENEMAßNAHMEN

RAUCHEN IM ARBEITSBEREICH IST VERBOTEN! Am Ende jeder Schicht und vor dem Essen, Rauchen und Toilettenbesuch Hände waschen. Kontaminierte Kleidungsstücke sofort entfernen. Falls die Haut verschmutzt ist, sofort mit Seife und Wasser reinigen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSSEHEN	Paste		
FARBE	Schwarz Grau		
GERUCH	@@@Grease@@@		
RELATIVE DICHTE	1.28	FLAMMPUNKT (°C)	246.1

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

STABILITÄT

Stabil unter normalen Temperaturverhältnissen.

ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN

Kontakt mit starken Oxidationsmitteln vermeiden.

NEVERSEEZ PURE NICKEL GRADE

ZU VERMEIDENDE STOFFE

Starke Säuren. Stark oxidierende Stoffe.

GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE

Erzeugt Feuer: Giftgase/-dämpfe/-rauch von: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO₂).

11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

EINATMEN

Gesundheitsschädlich beim Einatmen. @@@if a dust is formed.@@@

VERSCHLUCKEN

Verschlucken der konzentrierten Chemikalie kann zu ernsthaften inneren Verletzungen führen.

HAUTKONTAKT

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Kann schwere Verätzungen der Haut verursachen. Reizt die Haut.

AUGENKONTAKT

Kann Ätzerletzungen in den Augen verursachen. Kann ernste Reizung der Augen verursachen.

GESUNDHEITSWARNUNGEN

@@@Hypersensitivity to nickel is common and can cause allergic contact dermatitis, pulmonary asthma, conjunctivitis and inflammatory reactions around nickel containing medical implants and prostheses.(Sax)@@@

SONSTIGE GESUNDHEITLICHE AUSWIRKUNGEN

Krebserzeugend, Kategorie 3.

WEG DER AUFNAHME

Berührung mit der Haut bzw. den Augen. Verschlucken. Einatmen.

MEDIZINISCHE ÜBERLEGUNGEN

Hautleiden und Allergien.

12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN

ÖKOTOXIZITÄT

Wird nicht als umweltgefährdend angesehen.

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

ALLGEMEINE ANGABEN

@@@This material is not classified as special waste as defined by Special Waste Regulations 1996.@@@

ENTSORGUNGSMETHODEN

Abfall und Reste entsprechend der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Wiedergewinnen und regenerieren oder recyceln, falls durchführbar.

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

ALLGEMEIN

Kein Gefahrgut gemäß den internationalen Regeln bzgl. Transport von Gefahrgut (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

Keine Warntafel erforderlich.

15 RECHTSVORSCHRIFTEN

KENNZEICHNUNG



Gesundheitsschädlich

ENTHÄLT

NICKEL

RISIKOSÄTZE

R40

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

R43

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

NEVERSEEZ PURE NICKEL GRADE

SICHERHEITSSÄTZE

S36/37	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
S60	Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

16 SONSTIGE ANGABEN

HINWEISE FÜR BENUTZER

This product should be used as directed by Bostik Ltd. For further information consult the product data sheet or contact Technical Services.

INFORMATIONSQUELLEN

This safety data sheet was compiled using current safety information supplied by distributor of raw materials.

REVISIONSANMERKUNGEN

ACHTUNG: Linien innerhalb des Randes zeigen markante Änderungen im Verhältnis zur vorigen Revision an.

HERAUSGEGEBEN VON

Approved LJ

ÜBERARBEITET AM November 2009

REV.-NR./ERSETZT DAS SD 4

DATUM March 2003

R-SÄTZE (VOLLSTÄNDIGER TEXT)

R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.