


Tapa inferior / Bottom cover / Couvercle inférieur

E Fabricada en acero de espesor 1,5 mm. Montaje en 3 partes que facilita la instalación. Opciones estándar: lisa ó con ranuras de ventilación.
Opcional: kit filtro de aire universal, tapetas removibles, pasacables con cepillo.
Acabado: gris grafito. **Embalaje:** 1 tapa (3 partes) y tornillería de fijación.

EN *Made of steel, 1.5 mm thick. Its 3-part design allows for quick assembly. Standard option: bottom panel with or without ventilation slots. Optional: universal filter kit, removable lids, cable entries with brushes.*
Finish: graphite grey. **Packaging:** 1 cover (3 parts) and locking bolts.


F Structure en acier d'épaisseur de 1,5 mm. Il se compose de 3 parties, ce qui facilite le montage. Option standard: couvercle lisse ou avec rainures de ventilation. Option: kit de filtre universel, panneau obturant, entrée de câblage avec brosse.
Finition: gris graphite. **Emballage:** 1 couvercle (3 parties), visserie de fixation.



LOGIC²
(TAPAS OPCIONALES CABLE COVERS OPTIONAL PANNEAU OBTURANT OPT.)



EVO



FILTRO FILTER FILTRE UNIVERSAL

Code	A/W/L	F/D/P	Vent.	LOGIC²	EVO
32315306	600	600		*	
32315308	600	800		*	
32315310	600	1000		*	
32315316	800	600		*	
32315318	800	800		*	
32315320	800	1000		*	
32315326	600	600	*	*	
32315328	600	800	*	*	
32315321	600	1000	*	*	
32315336	800	600	*	*	
32315338	800	800	*	*	
32315331	800	1000	*	*	
32295306	600	600			*
32295308	600	800			*
32295310	600	1000			*
32295316	800	600			*
32295318	800	800			*
32295320	800	1000			*
32295326	600	600	*	*	
32295328	600	800	*	*	
32295321	600	1000	*	*	
32295336	800	600	*	*	
32295338	800	800	*	*	
32295331	800	1000	*	*	
32315911	KIT FILTRO FILTER KIT KIT FILTRE			*	*

Zócalo - antivuelco / Plinth - Stabilizer / Plinthe - Antiretournement

E Fabricado en acero, espesor 2 mm. Altura estándar 100 mm. Posibilidad de fijación a suelo o montaje de patas o ruedas.
Acabado: gris grafito.
Embalaje: 1 zócalo y elementos de fijación.

EN *Made of steel, 2 mm thick. Standard height: 100 mm. Can be anchored to the floor or assembled on legs or wheels.*
Finish: graphite grey.
Packaging: 1 plinth, hardware mounting.

F Fabriqué en acier d'une épaisseur de 2 mm. Hauteur standard: 100 mm. Possibilité de le fixer au sol ou de monter des pieds ou des roues.
Finition: gris graphite.
Emballage: 1 socle, éléments de fixation.



ZÓCALO / PLINTH / PLINTHE



ANTIVUELCO / STABILIZER / ANTIRETOURNEMENT

Code	A/W/L	F/D/P	Antiv./Stab./Antir.	LOGIC²	EVO
32315466	600	600		*	*
32315468	600	800		*	*
32315461	600	1000		*	*
32315486	800	600		*	*
32315488	800	800		*	*
32315481	800	1000		*	*
32315406	600	600	*	*	*
32315408	600	800	*	*	*
32315961	600	1000	*	*	*
32315426	800	600	*	*	*
32315428	800	800	*	*	*
32315981	800	1000	*	*	*

