

FLUKE®

Fluke 902 True RMS -pihtimittari

Yhdistelmämittari lämmitys-, tuuletus- ja
ilmastointijärjestelmien tarkistuksiin



Fluke. *Keeping your world up and running.™*

Fluke Finland Oy
Pakkalantie 30 A
01530 VANTAA
Puh: 0800 111 862
Fax: 0800 111 858
E-mail: info@fi.fluke.nl

Web: www.fluke.fi

© Copyright 2006 Fluke Corporation.
Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Alankomaissa 06/06.
Oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

Pub_ID: 11112-fin

Fluke 902 True RMS -pihtimittari

FLUKE®



Fluke 902

Yhdistelmämittari lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmien tarkistuksiin

Fluke 902 täydentää Fluken pihtimittareiden valikoimaa, ja tarjoaa LVIS-ammattilaisille mahdollisuuden mitata myös lämpötilan ja kapasitanssin lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmien tarkistuksissa. True-RMS-tekniikka ja CAT III 600 V -turvaluokitus takaavat, että Fluke 902 on tarkka ja turvallinen käyttää.

- Mittaa resistanssin, kapasitanssin, AC-virran ja -jännitteen (True RMS) sekä DC-virran ja jännitteen.
- Kosketukselliset lämpötilamittaukset kytkemällä mittariin tavallinen K-tyypin miniliittimellinen termoelementianturi.
- Taustavalaistussa näytössä on Hold-toiminto. Näytössä näkyvät nykyisen mittauksen tulos sekä Min/Max-arvot.
- Fluke 902 soveltuu esimerkiksi savukaasun lämpötilan mittaamiseen, leimahdussauvatestaukseen sekä käynnistys- ja käyntivirran mittauksiin.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Alue	Tarkkuus
DC-jännite	0 ... 600 V	1% ± 5 lukemaa
AC-jännite (True-RMS)	0 ... 600 V	1% ± 5 lukemaa (50/60 Hz)
AC-virta (True-RMS)	0 ... 600 A	2.0% ± 5 lukemaa (50/60 Hz)
DC-virta	0 ... 200 µA	1.0% ± 5 lukemaa
Resistanssi	0 ... 9999 Ω	1.5% ± 5 lukemaa
Jatkuvuus		<= 30 Ω
Lämpötila	-10° ... 400°C	1% ± 0.8°C
Kapasitanssi	1µF ... 1000 µF	1.9% ± 2 lukemaa

Turvallisuus: CAT III 600 V

Paristot: 2 kpl AA alkaliparistoja

Pariston kesto: Tyypillisesti yli 12 tuntia

Koko (K x L x S): 273 mm x 108 mm x 62 mm

Paino paristoineen: 0,7 kg

Kolmen vuoden takuu



N10140

Tilaustiedot

Fluke 902 HVAC -pihtimittari

Vakiovarusteet: AA-alkaliparistot (2 kpl), Käyttöohje (ja turvallisuusohjeet), Pehmeä kantolaukku, TL75-mittausjohdot (1 pari) ja 80BK-lämpötila-anturi

Lisävarusteet



H3 Pihtimittarin kotelo



TL223 Sure Grip - Johtosarja sähkömittauksiin