

Datenblatt für Koffer-Service Set Elektronik
Artikelnummer: 932791001


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 932 791-001
Lieferumfang:	1x PRUEF 2610 FT 972 318-100 schwarz 1x PRUEF 2610 FT 972 318-101 rot 1x MICRO-PRUEF MPS 2 0,64 FT 973 995-100 schwarz 1x MICRO-PRUEF MPS 2 0,64 FT 973 995-101 rot 1x MICRO-KLEPS 973 972-100 schwarz 1x MICRO-KLEPS 973 972-101 rot 1x KLEPS 064 PCH 974 201-100 schwarz 1x KLEPS 064 PCH 974 201-101 rot 1x KLEPS 064 PCH 974 201-102 blau 1x KLEPS 064 PCH 974 201-103 gelb 1x KLEPS 064 PCH 974 201-104 grün 1x KLEPS 064 PCH 974 201-106 grau 1x KLEPS 064 PCH 974 201-107 weiß 1x MZS 4 973 599-100 schwarz 1x MZS 4 973 599-101 rot 1x MICRO-SMD CLIP 1 972 416-100 1x MA 260 SH 973 889-100 schwarz 1x MA 260 SH 973 889-101 rot 1x AK 2 B 2540 I 972 405-188 gelb-grün 1x MLS WS 50/2,5 934 087-100 schwarz 1x MLS WS 50/2,5 934 087-101 rot 1x MLS WS 50/2,5 934 087-188 gelb-grün 1x MAL N 4-0,64/100-0,25 934 160-100 schwarz 1x MAL N 4-0,64/100-0,25 934 160-101 rot 1x MKL 0,64/25-0,25 973 604-100 schwarz 1x MKL 0,64/25-0,25 973 604-101 rot 1x BNC AL 0,64 933 844-001 schwarz 1x TKO 5 - PMS 221A 974 312-000 1x 2-Fuß-Positionierer für Oszilloskop Tastköpfe 974 401-000

Beschreibung:	<p>Koffer-Service Set Elektronik, Für alle Aufgaben rund um Entwicklung, Service, Ausbildung und mehr.</p> <p>Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRUEF 2610 FT; Sicherheitsprüfspitze, trittfest mit schlanker, gefederter Edelstahlspitze und 4mm Sicherheitsbuchse - MICRO-PRUEF MPS 2 0,64 FT; Miniatur-Prüfspitze mit schlanker, gefederter Edelstahlspitze zum Abtasten von SMD-Bauteilen mit geschützten 0,64mm Anschlussstecker - MICRO-KLEPS; Miniatur-Klemmprüfspitze mit 0,64mm Anschlussstecker und drehbarer Greifzange (SMD-Technik - KLEPS 064 PCH; Miniatur-Klemmprüfspitze mit 0,64mm Anschlussstecker zum Abgreifen von Pins und Drähten bis Ø 1 - MZS 4; umspritze Adapterstecker von 4mm Stecker auf 2mm Buchse - MICRO-SMD CLIP 1; zweipoliger Prüfclip für SMD-Bauteile mit Flachgreifer, Kerbe zum Klemmen dünner Drähte, elektrisch isolierte Feder und 0,64mm Anschlussstecker - MA 260 SH; berührungsgeschützte Miniatur-Abgreifklemme mit 4mm Anschlussbuchse, Klemmbereich: feine Drähte bis Ø 6mm - AK 2 B 2540 I; weitöffnende, berührungsgeschützte Abgreifklemme - MLS WS 50/2,5; Sicherheitsmessleitung, beidseitig Sicherheitsstecker Ø 4mm mit Weitersteckmöglichkeit - MAL N 4-0,64/100-0,25; umspritze Messleitung (Litze 0,25mm²), gefederter 4mm Stecker mit Weitersteckmöglichkeit und isolierter 0,64mm Anschlussbuchse - MKL 0,64/25-0,25; Messleitung (Litze 0,25mm²), beidseitig isolierte 0,64mm Anschlussbuchse - BNC AL 0,64; BNC-Adapterleitung mit zwei isolierten 0,64mm Anschlussbuchsen zum Messen mit Oszilloskopen, PC-Cards, ? - TKO 5 - PMS 221A; hochohmiger passiver Taster mit Eigenbandbreite 150 MHz bei Teilungsfaktor 10:1, umschaltbar (20 MHz bei Teilungsfaktor 1:1) - 2-Fuß-Positionierer für Oszilloskop Tastköpfe
Typ:	Elektronik
System:	Koffer-Service Set
Bestellnummer:	932 791-001