

Datenblatt für Koffer-Service Set Elektroinstallation
Artikelnummer: 932792001


| | |
|-----------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Bestellnummer: 932-792-001 |
| Beschreibung: | <p>Koffer-Service Set für Elektroinstallation. Für alle Aufgaben rund um industrielle Installation, Service, Haustechnik, Ausbildung und mehr.</p> <p>Inhalt: - Kleps 2 BU; Miniatur-Klemmprüfspitze mit gefederter 2mm Anschlussbuchse und Kontakthaken</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRUEF 2600; Sicherheitsprüfspitze, trittfest mit schlanker Edelstahlspitze - PRUEF 2700; Sicherheitsprüfspitze mit Doppelfunktion - Durchstoßspitze mit gefedertem 4mm Steckerstift und 4mm Anschlussbuchse - KLEPS 2800; Sicherheitsklemmprüfspitze mit Greifklauen und 4mm Anschlussbuchse - MZS 2; umspritzter Adapterstecker von ungefedertem 2mm Steckerstift auf ungefederte 4mm Anschlussbuchse - MZS 4; umspritzter Adapterstecker von gefedertem 4mm Steckerstift auf gefederte 2mm Anschlussbuchse - AK 2 B 2540 I gelb/grün; weitöffnende, berührungsgeschützte Abgreifklemme mit 4mm Anschlussbuchse - MLS WS 25/2,5; Sicherheitsmessleitung mit beidseitig Sicherheitssteckern Ø 4mm und Weitersteckmöglichkeit - MLS WS 200/2,5; Sicherheitsmessleitung mit beidseitig Sicherheitssteckern Ø 4mm und Weitersteckmöglichkeit - MVL 2/50; umspritzte Messleitung mit beidseitig ungefederten 2mm Steckerstift und Weitersteckmöglichkeit |
| Typ: | Elektroinstallation |
| System: | Koffer-Service Set |
| Bestellnummer: | 932-792-001 |
| Lieferumfang | |

| | |
|----------------------|---|
| Lieferumfang: | 1x Kleps 2 BU 973 501-100 schwarz 1x Kleps 2 BU 973 501-101 rot 1x PRUEF 2600 972 317-100 schwarz 1x PRUEF 2600 972 317-101 rot 1x PRUEF 2700 972 319-100 schwarz 1x PRUEF 2700 972 319-101 rot 1x KLEPS 2800 972 308-100 schwarz 1x KLEPS 2800 972 308-101 rot 1x MZS 4 973 599-100 schwarz 1x MZS 4 973 599-101 rot 1x MLS WS 25/2,5 934 086-100 schwarz 1x MLS WS 25/2,5 934 086-101 rot 1x MLS WS 200/2,5 934 089-100 schwarz 1x MLS WS 200/2,5 934 089-101 rot 1x MLS WS 200/2,5 934 089-188 gelb/grün 1x AK 2 B 2540 I 972 405-188 gelb/grün 1x MVL 2/50 973 595-100 schwarz 1x MVL 2/50 973 595-101 rot 1x MZS 2 973 600-100 schwarz 1x MZS 2 973 600-101 rot |
|----------------------|---|