

Он-мастер
на все руки.



Все, что должен
уметь ключ.
И даже намного
больше того.



БЫСТРЕЕ, ЛУЧШЕ, КРАСИВЕЕ. НАСТОЯЩИЙ JOKER*. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ С КОЛЬЦЕВОЙ ТРЕЩОТКОЙ.

Wera JOKER

Joker. Для любых применений. Для безупречной работы. Для мастеров.

ПРАКТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ УДЕРЖАНИЯ.

С помощью функции удержания Joker можно прямо и надежно подводить болты и гайки к месту установки. Затем быстро и надежно «наживлять» их на резьбу. В результате эффективно предотвращается падение болтов или гаек. Теперь не нужно тратить время на их поиск.

КОНЦЕВОЙ УПОР ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАКРУЧИВАНИЯ.

Снова и снова насаживать ключ, постоянно поправлять, дозировать усилие, чтобы не допустить повреждений? Вчерашний день. Сегодня Joker с концевым упором предупреждает соскальзывание головки болта вниз. Это упрощает многие операции. И еще: при закручивании можно прикладывать больше силы.


НАДЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ С ЭФФЕКТОМ АНТИ-СОСКАЛЬЗЫВАНИЯ.

Умная геометрия двойного шестигранника Joker обеспечивает геометрическое замыкание с болтом или гайкой. А сменная, закаленная металлическая пластина в зеве Joker вцепляется очень прочными зубцами в болт. Все это предупреждает неприятное соскальзывание даже при больших моментах затяжки.

КРАЙНЕ МАЛЫЙ УГОЛ ВОЗВРАТА.

Чем меньше, тем лучше. В первую очередь в условиях ограниченного монтажного пространства, где обычным ключом с углом возврата 60° придется X раз повторять движения, чтобы выкрутить или закрутить гайку или болт. Вместо 60° Joker теперь имеет угол возврата всего 30° и механику двойного шестигранника. Благодаря этому, а также своей прямой головке, Joker избавляет вас от лишних поворотов ключа. С помощью Joker теперь можно выкручивать, законтривать и затягивать болты и гайки в ситуациях, когда беспомощны обычные инструменты. Поэтому ключ Joker можно назвать умным. И при этом он чертовски прекрасно выглядит в любом положении.

Подвод болта без дополнительных вспомогательных инструментов.



Устранение риска соскальзывания для быстрого завинчивания.



Устранение риска соскальзывания для предупреждения повреждений.



Завинчивание без поворотов. Малый угол возврата всего 30° .





Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05073270001	10	159	22	5,5	21	7,2	3
05073273001	13	177	27,3	7	25	8,6	3
05073277001	17	224	37,2	8,5	32,7	10,5	3
05073279001	19	246	42	9,5	34,8	11	3

Code	Display	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05073290001	Joker Set	1 x 10x159;	1 x 13x177;	1 x 17x224;	1 x 19x246		1

Code	Display	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020020001	Joker Set	1 x 10x159;	1 x 13x177;	1 x 17x224;	1 x 19x246		8

ЕСЛИ УЖ КЛЮЧ, ТАК JOKER!

Практически в любой мыслимой ситуации Joker выполняет задачи ключа с большой скоростью и высокой точностью. Храповый механизм на кольцевой стороне своими 80 зубьями обеспечивает чрезвычайно точное зацепление и гибкость работы даже в стесненных условиях. Специальная геометрия ковки в комбинации с высококачественной хромомolibденовой сталью и хромникелевым покрытием дает тройное преимущество: очень большой срок службы, высокая износоустойчивость и длительная устойчивая защита от коррозии.

Набор из четырех ключей Joker в практичной сумке для инструментов.



Продуманный инструмент.



Wera Werk

Hermann Werner GmbH & Co. KG · Korzelter Straße 21-25 · 42349 Wuppertal · Germany
Телефон: +49 (0) 202 / 40 45 - 322 · Факс: +49 (0) 202 / 40 36 34 · info@wera.de · www.wera.de