

Forståesegpårer





**Alt en nøkkel
må kunne.
og enda
mye mer.**

RASKERE, BEDRE, VAKRERE. NETTOPP EN EKTE JOKER*.
DEN NYE GENERASJONEN FASTNØKKEL MED RINGSKRALLE.

JOKER

Joker. For alt. For bedre. For eksperter.

PRAKTISK HOLDEFUNKSJON.

Med holdefunksjonen til Joker styrer du muttere og skruer direkte og sikkert dit de skal. Der hvor gjengene raskt og enkelt går i inngrep. Man unngår effektivt at skruer eller mutter faller ned. Det er slutt på den tidkrevende letingen.

INGEN GLIPP FORDI DU NÅR ENDESTILLINGEN.

Sett på nøkkelen igjen og igjen, skift stilling hele tiden og doser kraften for å unngå personskafer? Det var i går. I dag hindrer Joker med sitt endeanslag at skruer og mutter sklir nedover. Det gjør alt så mye enklere. Og: Man kan bruke mye mer kraft under skruingen.


SIKRER MED ANTIGLI-EFFEKT.

Den smarte dobbelsekskant-geometrien til Joker gjør forbindelsen med skruer eller mutter formtilpasset – den sitter. Og den utskiftbare, herdete metallplaten i kjeven til Jokeren biter seg fast i skruen med ekstremt harde spisser. Begge hindrer ubehagelig skliing, også ved høye dreiemomenter.

SVÆRT LITEN RETURVINKEL.

Mindre er mer. Fremfor alt der hvor du tidligere på svært lite montasjeplass måtte bruke tradisjonelle nøkler med 60° returvinkel x antall ganger for å skru skruer eller muttere inn og ut. I stedet for 60° har Joker nå 30° returvinkel med dobbelsekskantmekanikk. Dermed – og med det rette hodet, gjør Joker det unødvendig å vende nøkkelen. Med Joker løsner, kontrer og skrur du ut skruer og muttere i situasjoner hvor tradisjonelle verktøy ikke strekker til. Derfor er Jokeren bedre. Og den gjør virkelig en god figur i enhver stilling.

Sett på plass skruen uten ekstra hjelpeverktøy.



Reduserer faren for å miste festet ved for rask skruing.



Reduserer faren for å miste festet og gir dermed mindre skader.












Skruing uten å snu. Liten returvinkel på bare 30°.





JOKER





								
Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05073270001	10	159	22	5,5	21	7,2	3	
05073273001	13	177	27,3	7	25	8,6	3	
05073277001	17	224	37,2	8,5	32,7	10,5	3	
05073279001	19	246	42	9,5	34,8	11	3	



								
Code								
05073290001	Joker Set	1 x 10x159; 1 x 13x177; 1 x 17x224; 1 x 19x246						1



	Display							
Code								
05020020001	Joker Set	1 x 10x159; 1 x 13x177; 1 x 17x224; 1 x 19x246						8

HVIS DU SKAL HA BARE EN NØKKEL,
SKAL DU HA JOKER!

I nesten enhver tenkelig situasjon løser Joker skrueopp-gavene med høy hastighet og presisjon. Skrallemeknikken på ringsiden har en usedvanlig høy finfortanning med 80 tenner, og sørger for fleksibilitet også der det er trangt om plassen. Den spesielle smidde geometrien kombinert med høykvalitets krom-molybden-stål og nikkel-krom-belegg har tre fordeler: Svært lang levetid, høy slitasjebestandighet og varig høy korrosjonsbeskyttelse.

Joker firersettet i praktisk verktøyveske.



Verktøy av ideer.



Wera Werk

Hermann Werner GmbH & Co. KG · Korzenter Straße 21-25 · 42349 Wuppertal · Germany
Telefon: +49(0) 202/40 45-322 · Fax: +49(0) 202/40 36 34 · info@wera.de · www.wera.de