





Diese Zeichnung/CD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die sie ausgedruckt ist. Für die Zwecke der Anwendung eines Patentes oder Geschäftsgeheimnisses ist die Anwendung dieser Zeichnung/CD-Daten ohne unsere Genehmigung ausdrücklich untersagt. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product depicted in this data sheet without prior notice.



Rundleitung schwarz 0,6m ±10cm lang/
round lead black 0.6m ±10cm long



Technische Daten/ technical data	
Eingangsdaten/ input data	: 10.8V –14.4V DC max. 8A
Ausgangsdaten/ output data	: 15V, 16V, 18V DC ±10% 4000mA 19V, 20V, 22V, 24V DC ±10% 3000mA
Ausgangs-Schutz output electrical protection	: Kurzschluss/ short circuit
Schutzart/ protection	: IP 40
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	: 266g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/ 266g incl. accessories, without package
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse schwarz/ plug-in case black
Gehäusmaterial/ case material	: ABS plastic
Verpackung/ packaging	: Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	: CE



Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN2511		Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1	Gewicht/Weight
Werkstoff/Work material, Modell-Nr.					
Zeichnungsname/Drawing name					
DCPS-75Watt					
Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number				Blatt/ Sheet	
1200-0006				1	
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. 038/26/11
V2	plug LUM replaced with LUL	19.01.12	PK		
V1	name changed to "DCPS-75W"	14.09.11	PK		
V0	"max 75W" removed	06.07.11	PK		
V0	---	26.04.11	PK		
Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replacement through:		