


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

T102/66/15-3E25
4327 030 45531



Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205


$\Sigma I/A$ (mm ⁻¹)	$\Sigma I/A^2$ (mm ⁻³)	A_e : 267.2 mm ²	A_{min} : mm ²	I_e : 255.32 mm	V_e : 68221 mm ³
0.96	0.004				
Weight:/Waga: ≈ 333 g					

Specified value / Wartości specyfikowane

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Tolerance Tolerancja	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcyjność [mT]	Equipment (Sprzęt pomiarowy) (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Al	7900	±25%	nH	Between /Pomiędzy: 10 & 100	<0.1	HP-4284A	25±3
		±30%		200			

(1) Or similar / Lub podobny

**VISUAL REQUIREMENTS according to: I-15-002
KONTROLA WIZUALNA według: I-15-002**

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Grzegorz Winczewski		Signature Podpis Szczeban Frydrych		Date Data 06-10-05	
General Roughness Chropowatość		Unit Jednostka mm.		MATERIAL MATERIAŁ 3E25 acc. to zgodnie z: KPN-K7310		Check Sprawdził		Approval Zatwierdził		Other Inne	
Scale None Skala Brak		PROJ.EURO PROJ.EURO 		TYPE NUMBER / TYP LAB REF No.		D C B A		4327 030 45530		06-10-05	
Status/Status		T102/66/15-3E25		4327 030 45530		110-02		DATE DATA 06-10-05		A-4	
Issued by: Wydano przez: J.Krawczyk / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 06-10-05		A-4	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND		DATE DATA 06-10-05		A-4		A-4	

UNCONTROLLED COPY
generated electronically, conform with
original up to the date of its creation
KOPIA NIEKONTROLOWANA
wygenerowana elektronicznie, zgodna
z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia