

**Einzel dichtungs-System und Sekundärverriegelung
(Länge 21,0 mm)**

**Single Wire Sealing System and Secondary Locking
(Length 21.0 mm)**

Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter (mm) max. FLR	Material und Oberfläche* Material and Finish*	Bestell-Nummern/Part Numbers							
			Band- ausführung Strip Form	Packungs- einheit Packaging Unit	Einzel- ausführung Loose- Piece	Packungs- einheit Packaging Unit	Anschlag- werkzeug Applicator	Handzange Hand Tool 539635-1 Matrize/Die Set	Einzel- dichtung Single Wire Seal	Packungs- einheit Packaging Unit
0,35-0,30	1,2-2,1	-1/-3	929941	3.750	929942	500	x-878334-x	539737-2	828904-1	1.000
0,50-1,00	1,2-2,1	-1/-3/-6/1-1/2-1	929939	3.750	929940	500	x-878335-x	539737-2	828904-1	1.000
>1,00-2,50	2,2-3,0	-1/-3/-6/2-1	929937	3.700	929938	500	x-878336-x	539737-2	828905-1	1.000

*** Material und Oberfläche:**

- 1 = CuFe, verzinkt
- 3 = CuSn, verzinkt
- 6 = CuSn, versilbert
- 1-1 = CuFe, Kontaktzone vergoldet
- 2-1 = CuSn, Kontaktzone vergoldet

Weitere Oberflächen auf Anfrage.

Blindstopfen:

Best.-Nr. **828922**

*** Material and Finish:**

- 1 = CuFe, pre-tin plated
- 3 = CuSn, pre-tin plated
- 6 = CuSn, silver plated
- 1-1 = CuFe, contact area gold plated
- 2-1 = CuSn, contact area gold plated

Additional Finishes on request.

Dead End Plug:

Part No. **828922**

Mit Rundumschulter

With Modified Spring

Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter (mm) max. FLR	Material und Oberfläche* Material and Finish*	Bestell-Nummern/Part Numbers							
			Band- ausführung Strip Form	Packungs- einheit Packaging Unit	Einzel- ausführung Loose- Piece	Packungs- einheit Packaging Unit	Anschlag- werkzeug Applicator	Handzange Hand Tool 539635-1 Matrize/Die Set	Einzel- dichtung Single Wire Seal	Packungs- einheit Packaging Unit
0,2-0,5	1,0-1,6	-2/2-1	964280	4.500	964279-2	500	x-878950-x	539664-2	-	-
					964279-4	500				
0,5-1,0	1,1-2,1	-2/2-1	964284	4.000	964283-2	500	x-878937-x	539664-2	-	-
					964283-4	500				
>1,0-2,5	2,2-3,0	2/2-1	966999	3.500	964346-2	500	x-878704-x	539664-2	-	-
					964346-4	500				

Einzel dichtungs-System mit Rundumschulter

Single Wire Sealing System with Modified Spring

Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter (mm) max. FLR	Material und Oberfläche* Material and Finish*	Bestell-Nummern/Part Numbers							
			Band- ausführung Strip Form	Packungs- einheit Packaging Unit	Einzel- ausführung Loose- Piece	Packungs- einheit Packaging Unit	Anschlag- werkzeug Applicator	Handzange Hand Tool 539635-1 Matrize/Die Set	Einzel- dichtung Single Wire Seal	Packungs- einheit Packaging Unit
0,2-0,5	1,2-2,3	-2/2-1	964282	3.500	964281-2	500	x-878952-x	539650-2	963294-1 nur für 0,35 mm ² for 0.35 mm ² only	5.000
					964281-4	500				
0,5-1,0	1,4-2,7	-2/2-1	964286	3.500	964285-2	500	x-878953-x	539650-2	963294-1	5.000
					964285-4	500				
>1,0-1,5	2,2-2,7	-2/2-1	964273	3.500	964287-2	500	x-878964-x	539650-2	963293-1	5.000
					964287-4	500				
>1,5-2,5	2,2-3,0	-2/2-1	964273	3.500	964287-2	500	x-878954-x	539650-2	963292-1	5.000
					964287-4	500				

*** Material und Oberfläche:**

- 2 = CuSn, verzinkt
- 2-1 = CuSn, Kontaktzone vergoldet

Weitere Oberflächen auf Anfrage.

Blindstopfen:

Best.-Nr. **828922**

*** Material and Finish:**

- 2 = Phosphor bronze, pre-tin plated
- 2-1 = Phosphor bronze, contact area gold plated

Additional Finishes on request.

Dead End Plug:

Part No. **828922**