

**FLUKE®**

**SNELLER meten.  
SNELLER problemen  
oplossen.**



Fluke **CNX** 3000-serie wireless systeem

**OPSPOREN.  
REPAREREN.  
SNEL.**



# Maak kennis met het Fluke CNX 3000-serie Wireless Team. UW INSTRUMENTEN — MET ELKAAR VERBONDEN. SNELLER METEN. SNELLER PROBLEMEN OPLOSSEN.

De CNX wireless meetinstrumenten van Fluke werken samen. U kunt sneller problemen oplossen. Met het CNX-team zijn metingen:

- Op afstand
- Gelijktijdig
- Registreerbaar

Met het nieuwe Wireless Troubleshooting Team van Fluke kunt u live metingen van meerdere modules gelijktijdig, op afstand en op één enkel scherm bekijken. CNX wireless instrumenten, vervaardigd met de duurzaamheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid die u van Fluke verwacht. Ze zullen uw manier van werken veranderen.

De wireless multimeter geeft meetwaarden van 3 wireless modules weer, plus van de meter zelf. De laptop geeft meetwaarden van maximaal 10 modules weer. Beide tot op 20 meter afstand!

De wireless modules meten AC-spanning, temperatuur en AC-stroom. Kies een standaard True RMS-stroomtang of een flexibele True RMS-stroomtang om AC-stroom te meten. Mix modules en stem ze op elkaar af zodat ze voldoen aan uw unieke meetbehoeften.

Deze afbeeldingen tonen enkele verschillende manieren waarop het CNX-systeem kan worden gebruikt. Bezoek onze website om andere toepassingen van het CNX-systeem te zien of vraag uw distributeur om meer informatie.







## WIRELESS INSTRUMENTEN


*Het team.* Fluke CNX-instrumenten werken samen. Op afstand. Gelijktijdig. Gemakkelijk.

## MOGELIJKE TOEPASSINGEN

### Stroomonderbrekingen vaststellen — meetprocedures



### Eénfase-meetprocedures






**WIRELESS MULTIMETER**

*De kapitein* Lees meerdere meetwaarden in realtime af, tegelijkertijd, op één scherm. Op 20 meter afstand.


**SOFTWARE**

*De statisticus.* Bekijk 10 meetwaarden tegelijk. Stel analyses en rapporten op.


**Procedures**



**Stroomonbalans bepalen**



**Inkomende stroom meten**



**CNX 3000-serie wireless systeem:**

CNX 3000 wireless multimeter



CNX v3000 wisselspanningsmodule



CNX a3000 AC-stroomtangmodule



CNX i3000 iFlex™ AC-stroomtangmodule



CNX t3000 temperatuurmodule type K



CNX PC300 pc-adapter

**GEEN heen-en-weergeloop meer**

- Bekijk tot vier meetwaarden (DMM en 3 modules) op één scherm, op één plaats, op hetzelfde moment
- Bekijk en analyseer meetwaarden van 10 instrumenten tegelijkertijd op één pc om een compleet inzicht in de situatie te krijgen
- Stel de modules op en lees de meetwaarden af tot op 20 meter afstand

**NIETS MEER noteren**

- Registreer tot 65.000 sets min/max/avg-meetwaarden gedurende afzonderlijke tot meervoudige logsessies met de registratiefunctie

**NIET MEER wachtend rondhangen**

- Bespaar tijd en geld door meerdere metingen gelijktijdig uit te voeren
- isoleer intermitterende gebeurtenissen of registreer signaalschommelingen zelfs zonder aanwezig te zijn met de logfunctie van de modules

**GEEN ongemakkelijke houdingen meer**

- Stel de meting één keer in, stap terug en lees zo vaak af als u wilt en van waar u wilt.
- Vergroot de veiligheid door meetwaarden uit te lezen op een andere locatie dan het meetpunt
- Fluke CNX voldoet aan de veiligheidsnormen van meetcategorie CAT III 1000 V en CAT IV 600 V

U vindt meer informatie op onze website. O.a. complete productspecificaties, toepassingsillustraties en gebruiksstudies.

Model	Beschrijving
<b>kits</b>	
FLK-CNX 3000 industrieel systeem	Het Fluke CNX 3000 industrieel systeem omvat multimeter, 3 iFlex™-stroomtangmodules, 1 spanningsmodule en accessoires
FLK-CNX 3000 systeem voor algemeen onderhoud	Het Fluke CNX 3000 systeem voor algemeen onderhoud omvat multimeter, iFlex™-stroomtangmodule, wisselspanningsmodule en accessoires
FLK-CNX 3000 HVAC-systeem	Het Fluke CNX 3000 HVAC-systeem omvat multimeter, AC-stroomtangmodule, temperatuurmodule en accessoires
FLK-CNX t3000-kit	De Fluke CNX t3000-kit omvat multimeter, temperatuurmodule en accessoires
FLK-CNX i3000-kit	De Fluke CNX i3000-kit omvat multimeter, iFlex™-stroomtangmodule en accessoires
FLK-CNX a3000-kit	De Fluke CNX a3000-kit omvat multimeter, AC-stroomtangmodule en accessoires
FLK-CNX v3000-kit	De Fluke CNX v3000-kit omvat multimeter, wisselspanningsmodule en accessoires
<b>Modules</b>	
FLK-CNX 3000s wireless multimeter	FLK-CNX 3000 wireless multimeter en accessoires
FLK-CNX i3000 iFlex AC-stroomtangmodule	FLK-CNX 3000-serie iFlex™-module en accessoires
FLK-CNX a3000 AC-stroomtangmodule	FLK-CNX 3000-serie AC-stroomtangmodule
FLK-CNX v3000 wisselspanningsmodule	FLK-CNX 3000-serie wisselspanningsmodule en accessoires
FLK-CNX t3000 temperatuur-module type K	FLK-CNX 3000-serie temperatuurmodule type K en accessoires
<b>Pc-adapter</b>	
FLK-CNX PC3000	Fluke CNX 3000 pc-adapter

*Koop een systeem of kit en bespaar geld.*

**Fluke. The Most Trusted Tools in the World.**

**Fluke Nederland B.V.**  
Postbus 1337  
5602 BH Eindhoven  
Tel: (040) 267 51 00  
Fax: (040) 267 51 11  
E-mail: info@fluke.nl  
Web: www.fluke.nl

**Wijziging van dit document is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fluke Corporation.**

**N.V. Fluke Belgium**  
Langveld Park - Unit 5  
P. Basteleusstraat 2-4-6  
1600 St.-Pieters-Leeuw  
Tel: 02/40 22 100  
Fax: 02/40 22 101  
E-Mail: info@fluke.be  
Web: www.fluke.be

©2012 Fluke Corporation. Alle rechten voorbehouden.  
Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.  
10-2012 Pub\_ID: 11937-dut