

FLUKE®

**Efectuați măsurări
MAI RAPID.**

**Rezolvați probleme
MAI RAPID.**



Sistemul wireless Fluke **CNX** seria 3000

**GĂSITI.
REZOLVAȚI.
RAPID.**



Faceți cunoștință cu echipa wireless Fluke CNX seria 3000.
DISPOZITIVELE DVS.—CONECTATE.
EFFECTUAȚI CITIRI MAI RAPID. REZOLVAȚI PROBLEME MAI RAPID.

Dispozitivele de testare wireless Fluke CNX lucrează împreună pentru a vă ajuta să rezolvați problemele mai rapid. Cu echipa CNX, măsurătorile sunt:

- La distanță
- Simultane
- Înregistrabile

Noua echipă de depanare wireless de la Fluke vă permite să vedeți măsurători în timp real, de la mai multe module, simultan și de la distanță pe un singur ecran. Acest set de dispozitive ce poate fi personalizat, construit durabil, fiabil și la calitatea cu care ne-am obișnuit de la dispozitivele Fluke, va schimba modul în care lucrați.

Multimetrul wireless afișează citiri de la maxim 3 module wireless, plus dispozitivul de măsurare. Laptopul afișează citiri de la maxim 10 module. Ambele de la o distanță de până la 20 de metri!

Modulele cu compatibilitate wireless măsoară tensiunea c.a., temperatura și curentul c.a. Alegeți un clește standard true-rms sau unul flexibil true-rms pentru a măsura curentul c.a. Combinați modulele pentru a se potrivi nevoilor dvs. unice de măsurare.

Aceste ilustrații demonstrează câteva modalități diferite în care poate fi utilizat sistemul CNX. Vizitați site-ul nostru web sau cereți distribuitorului dvs. mai multe informații sau să vedeți alte aplicații CNX.





DISPOZITIVE WIRELESS


Echipa. Instrumentele Fluke CNX lucrează împreună. De la distanță. Simultan. Comod.

APLICAȚII POSIBILE


Detectarea întreruperii alimentării—proceduri de măsurare



115 V, 1φ
general-purpose circuits




208 V, 1φ
lighting and power circuits



208 V, 3φ
circuits

Proceduri de singură fază






MULTIMETRU WIRELESS

Căpitanul. Obțineți citiri multiple în timp real, simultan, pe un singur ecran. De la o distanță de 20 de metri.


SOFTWARE

Statisticianul. Vizualizați 10 citiri odată. Creați analize și rapoarte.


Măsurare dintr-o



Determinarea asimetriei curenților



Măsurarea curentului de intrare



**Sistem wireless CNX seria 3000:**

Multimetru wireless CNX 3000



Modul de tensiune c.a. CNX v3000



Modul de clește de curent c.a. CNX a3000



Modul de clește de curent c.a. CNX i3000 iFlex™



Modul de temperatură K-type CNX t3000



Adaptor PC CNX PC300

FĂRĂ deplasări inutile

- Vedeți până la patru măsurători (multimetru și 3 module) pe un ecran, într-un singur loc, în același timp
- Vizualizați și analizați citiri de la 10 dispozitive odată, pe un PC și veți avea o privire de ansamblu asupra situației
- Configurați modulele și efectuați citirile de la o distanță de până la 20 de metri

NU MAI TREBUIE să notați

- Capturați până la 65.000 de seturi de citiri min/max/medii pe parcursul unor sesiuni de înregistrare simple sau multiple, cu ajutorul funcției de înregistrare

NU MAI TREBUIE să așteptați

- Economisiți timp și bani efectuând mai multe măsurări în același timp
- Izolați evenimentele intermitente sau înregistrați fluctuațiile de semnal fără a fi de față, utilizând funcția de înregistrare a modulelor

NU MAI TREBUIE să stați în poziții neconfortabile

- Configurați măsurarea o dată, faceți un pas înapoi și citiți-o de câte ori doriți, oricând doriți, de oriunde doriți.
- Măriți siguranța efectuând citiri într-o locație separată de punctul de măsurare
- Fluke CNX îndeplinește standardele de siguranță pentru măsurare din cadrul categoriei 1000 V CAT III și categoriei IV 600 V

Pentru mai multe informații, inclusiv specificații complete ale produsului, ilustrații ale aplicațiilor și studii de utilizare, vizitați site-ul nostru web.

Model	Descriere
Kituri	
Sistem industrial FLK-CNX 3000	Sistemul industrial Fluke CNX 3000 include un multimetru, 3 module de clești iFlex™, 1 modul de tensiune și accesorii
Sistem de întreținere generală FLK-CNX 3000	Sistemul de întreținere generală Fluke CNX 3000 include un multimetru, un modul de clești iFlex™, un modul de tensiune c.a. și accesorii
Sistem HVAC FLK-CNX 3000	Sistemul kit HVAC Fluke CNX 3000 include un multimetru, un modul de clește de curent c.a., un modul de temperatură și accesorii
Kit FLK-CNX t3000	Kitul Fluke CNX t3000 include un multimetru, un modul de temperatură și accesorii
Kit FLK-CNX i3000	Kitul Fluke CNX i3000 include un multimetru, un modul de clește iFlex™ și accesorii
Kit FLK-CNX a3000	Kitul Fluke CNX a3000 include un multimetru, un modul de clești de curent c.a. și accesorii
Kit FLK-CNX v3000	Kitul Fluke CNX v3000 include un multimetru, un modul de tensiune c.a. și accesorii
Module	
Multimetru wireless FLK-CNX 3000s	Multimetru wireless și accesorii FLK-CNX 3000
Modul clește de curent c.a. iFlex FLK-CNX i3000	Modul iFlex™ și accesorii FLK-CNX seria 3000
Modul clește de curent c.a. FLK-CNX a3000	Modul clește de curent c.a. FLK-CNX seria 3000
Modul de tensiune c.a. FLK-CNX v3000	Modul de tensiune c.a. și accesorii FLK-CNX seria 3000
Modul de temperatură K-type FLK-CNX t3000	Modul de temperatură K-Type și accesorii FLK-CNX seria 3000
Adaptor PC	
FLK-CNX PC3000	Adaptor PC Fluke CNX 3000

Cumpărați un sistem sau un kit și economisiți.

Fluke. The Most Trusted Tools in the World.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Web: www.fluke.ro

©2012 Fluke Corporation. All rights reserved.
Data subject to alteration without notice.
10/2012 Pub_ID: 11937-rom

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.