

FLUKE®

**Läs av mätvärden
SNABBARE.**

**Lös problem
SNABBARE.**



Fluke **CNX** 3000-serien trådlöst system

**HITTA DET. LÖS
DET. SNABBT.**



Möt Fluke CNX 3000-serien trådlöst team.

DINA VERKTYG – ANSLUTNA.

LÄS AV MÄTVÄRDEN SNABBARE. LÖS PROBLEM SNABBARE.

Fluke CNX trådlösa testverktyg arbetar tillsammans för att hjälpa dig lösa problem snabbare. Med CNX-teamet kan mätningar göras:

- På avstånd
- Samtidigt
- Inspelningsbara

Det nya trådlösa felsökningsteamet från Fluke låter dig se mätningar i realtid från flera fjärrmoduler samtidigt och på en enda skärm. Denna anpassningsbara verktygsuppsättning som byggts med den hållbarhet, tillförlitlighet och kvalitet du förväntar dig från Flukes verktyg, kommer att förändra ditt sätt att arbeta.

Den trådlösa multimetern visar mätvärden från upp till 3 trådlösa moduler, plus mätaren. Den bärbara datorn visar mätvärden från upp till 10 moduler. Båda från upp till 20 meters avstånd!

Trådlösa moduler mäter AC-spänning, temperatur och AC-ström. Välj en standard sann RMS-tång eller flexibel sann RMS-tång för att mäta AC-ström. Blanda och matcha de moduler som passar dina mätbehov.





TRÅDLÖSA VERKTYG


Teamet. Fluke CNX-verktyg jobbar tillsammans. På avstånd. Samtidigt. Bekvämt.

MÖJLIGA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER


Upptäcka elavbrott—mätprocedurer



115 V, 1ϕ
general-purpose circuits




208 V, 1ϕ
lighting and power circuits



208 V, 3ϕ
circuits

Mätprocedurer



Dessa exempel visar några olika sätt att använda CNX-systemet. Besök vår webbplats eller fråga din distributör för mer information och för att se andra CNX-användningsområden.




TRÅDLÖS MULTIMETER

Flaggskeppet. Visar flera mätvärden i realtid samtidigt på en skärm. Från 20 meters avstånd.


PROGRAMVARA

Statistikern. Se 10 avläsningar samtidigt. Skapa analyser och rapporter.


för enfas



Bestämma strömbalanser



Mäta inkommande ström



**FLUKE®****CNX 3000 Series Trådlöst system:**CNX 3000
Trådlös
multimeterCNX v3000 AC
Spännings
modulCNX a3000 AC
Strömtångs
modulCNX i3000
iFlex™ AC Ström
tångsmodulCNX t3000 K-Type
TemperaturmodulCNX PC300
PC adapter**SLUTA MED ATT stressa omkring**

- Visa upp till fyra mätvärden (DMM och 3 moduler) på en och samma display samtidigt
- Visa och analysera mätvärden från 10 verktyg samtidigt på en dator för att få en fullständig bild av situationen
- Konfigurera moduler och läs av mätvärden med en räckvidd på upp till 20 meter

SLUTA ANTECKNA värden

- Lagra upp till 65 000 uppsättningar med min-/max- och snittmätvärden för enstaka eller flera loggnings-sessioner med inspelningsfunktionen

INGEN MER väntan

- Spara tid och pengar genom att mäta olika värden samtidigt
- Isolera oregelbundet återkommande händelser eller registrera signalvariationer utan att ens vara där med modulernas loggfunktion

GLÖM OBEKVÄMA arbets-ställningar

- Ställ in mätningen en gång, ta ett steg tillbaka och läs av den så många gånger du vill, när du vill.
- Förbättra säkerheten genom att läsa av mätvärdena på säkert avstånd
- Fluke CNX uppfyller säkerhetsstandarderna för 1000 V CAT III och CAT IV 600 V

Mer information inklusive fullständiga produktspecifikationer, tillämpningsillustrationer och användningsundersökningar finner du på våra webbsidor.

Modell	Beskrivning
Paketlösningar	
FLK-CNX 3000 Industri Kit	Fluke CNX 3000 Industri Kit levereras med multimeter, 3 strömtångsmoduler iFlex™, 1 spänningsmodul och tillbehör
FLK-CNX 3000 Service/Underhålls Kit	Fluke CNX 3000 Service/Underhålls Kit levereras med multimeter, strömtångsmodulen iFlex™, AC-spänningsmodul och tillbehör
FLK-CNX 3000 HVAC-system	Fluke CNX 3000 HVAC-system levereras med multimeter, AC-strömtångsmodul, temperaturmodul och tillbehör
FLK-CNX t3000 Kit	Fluke CNX t3000 Kit levereras med multimeter, temperaturmodul och tillbehör
FLK-CNX i3000 Kit	Fluke CNX i3000 Kit levereras med multimeter, strömtångsmodulen iFlex™ och tillbehör
FLK-CNX a3000 Kit	Fluke CNX a3000 Kit innehåller multimeter, AC-strömtångsmodul och tillbehör
FLK-CNX v3000 Kit	Fluke CNX v3000 Kit levereras med multimeter, AC-spänningsmodul och tillbehör
Moduler	
FLK-CNX 3000s Trådlös multimeter	FLK-CNX 3000 Trådlös multimeter och tillbehör
FLK-CNX i3000 AC-ström-tångsmodulen iFlex	FLK-CNX 3000-serien iFlex™-modul och -tillbehör
FLK-CNX a3000 AC Strömtångsmodul	FLK-CNX 3000-serien Strömtångsmodul för AC
FLK-CNX v3000 AC Spänningsmodul	FLK-CNX 3000-serien AC-spänningsmodul och -tillbehör
FLK-CNX t3000 K-Typ Temperaturmodul	FLK-CNX 3000-serien temperaturmodul och tillbehör av K-typ
Datoradapter	
FLK-CNX PC3000	Fluke CNX 3000 datoradapter

Köp paketlösningar och spara pengar.

Fluke. The Most Trusted Tools in the World.

Fluke Sverige AB
Solna Strandväg 78
171 54 Solna
Tel: 08-566 37 400
Fax: 08-566 37 401
E-mail: info@se.fluke.nl
Web: www.fluke.se

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.

©2012 Fluke Corporation. Med ensamrätt.
Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.
10/2012 Pub_ID: 11937-swe