

**FLUKE®**

**Obtenha leituras  
MAIS RAPIDAMENTE.**

**Resolva problemas  
MAIS FACILMENTE.**



**Sistema sem fios Fluke CNX Série 3000**

**DETECTE.  
RESOLVA.  
RAPIDAMENTE.**



# Conheça as ferramentas sem fios Fluke CNX Série 3000. AS SUAS FERRAMENTAS — LIGADAS. OBTENHA LEITURAS E RESOLVA PROBLEMAS DE UMA FORMA MAIS RÁPIDA E FÁCIL.

As ferramentas de teste sem fios Fluke CNX trabalham em conjunto para o ajudar a resolver problemas mais rapidamente. Graças ao conjunto de ferramentas CNX, as medições são:

- Remotas
- Simultâneas
- Registáveis

As novas ferramentas de detecção de avarias sem fios da Fluke permitem-lhe visualizar medições em directo, de vários módulos, em simultâneo e a partir de um local remoto num único ecrã. Este conjunto de ferramentas personalizável, construído com a durabilidade, fiabilidade e qualidade esperada das ferramentas da Fluke, irá mudar a sua forma de trabalhar.

O multímetro sem fios apresenta leituras de até 3 módulos sem fios, mais o medidor. O computador portátil apresenta leituras de até 10 módulos. Ambos até 20 metros de distância!

Os módulos sem fios medem a tensão AC, a temperatura e a corrente AC. Escolha uma pinça True-RMS ou uma pinça flexível True-RMS para efectuar medições da corrente AC. Escolha os módulos que mais se adequam às suas necessidades específicas de medição.

Estas ilustrações demonstram algumas das diferentes formas como o sistema CNX pode ser utilizado. Visite a nossa página da Internet ou solicite ao seu distribuidor mais informações e descubra outras aplicações CNX.





## FERRAMENTAS SEM FIOS

*O conjunto de ferramentas.*


As ferramentas Fluke CNX agora trabalham em conjunto. De forma remota. Em simultâneo. Com comodidade.

## APLICAÇÕES POSSÍVEIS :


### Procedimentos de medição na detecção de cortes de energia



115 V, 1ø  
general-purpose circuits




208 V, 1ø  
lighting and power circuits



208 V, 3ø  
circuits

### Procedimentos para sistemas





MA




**MULTÍMETRO SEM FIOS**

*A ferramenta principal.* Obtenha várias leituras em tempo real, em simultâneo, num único ecrã. A 20 metros de distância.


**SOFTWARE**

*A ferramenta da estatística.* Visualize 10 leituras em simultâneo. Crie análises e relatórios.


**Medições de tensão e corrente monofásicas**



**Determinação do desequilíbrio de corrente**



**Medição da corrente recebida**



**Sistema sem fios CNX Série 3000:**

Multímetro sem fios CNX 3000



Módulo de tensão AC CNX v3000



Pinça de corrente AC CNX a3000



Pinça de corrente AC iFlex- CNX i3000



Módulo de temperatura CNX t3000 tipo K



Adaptador para PC CNX PC300

**ESQUEÇA as correrias**

- Visualize até quatro medições (DMM e 3 módulos) num único ecrã, no mesmo local e em simultâneo.
- Visualize e analise leituras de 10 ferramentas em simultâneo num PC para compreender perfeitamente a situação
- Configure os módulos e efectue leituras a uma distância de até 20 metros

**ESQUEÇA as anotações**

- Capture até 65 000 conjuntos de leituras de valores mín./máx./méd., numa ou em várias sessões de registo, graças à capacidade de registo

**ESQUEÇA os tempos de espera**

- Poupe tempo e dinheiro efectuando várias medições em simultâneo
- Isole eventos intermitentes ou registe flutuações de sinal sem estar presente através da função de registo dos módulos

**ESQUEÇA as posições desconfortáveis**

- Configure a medição uma vez, afaste-se e leia os resultados quantas vezes quiser, sempre que quiser e onde quiser.
- Aumente a segurança efectuando leituras num local diferente do ponto de medição
- O Fluke CNX cumpre as normas de segurança das categorias de medição CAT III 1000 V e CAT IV 600 V.

Para mais informações, incluindo as especificações completas do produto, ilustrações da aplicação e estudos de utilização, visite a nossa página da Internet.

Modelo	Descrição
<b>Kits</b>	
Sistema industrial FLK-CNX 3000	O sistema industrial Fluke CNX 3000 inclui multímetro, 3 pinças iFlex™, 1 módulo de tensão e acessórios
Sistema de manutenção geral FLK-CNX 3000	O sistema de manutenção geral Fluke CNX 3000 inclui multímetro, módulo de pinça iFlex™, módulo de tensão AC e acessórios
Sistema AVAC FLK-CNX 3000	O sistema AVAC Fluke CNX 3000 inclui multímetro, pinça de corrente AC, módulo de temperatura e acessórios
Kit FLK-CNX t3000	O kit Fluke CNX t3000 inclui multímetro, módulo de temperatura e acessórios
Kit FLK-CNX i3000	O kit Fluke CNX i3000 inclui multímetro, pinça iFlex™ e acessórios
Kit FLK-CNX a3000	O kit Fluke CNX a3000 inclui multímetro, pinça de corrente AC e acessórios
Kit FLK-CNX v3000	O kit Fluke CNX v3000 inclui multímetro, módulo de tensão AC e acessórios
<b>Módulos</b>	
Multímetro sem fios FLK-CNX 3000s	Multímetro sem fios FLK-CNX 3000 e acessórios
Pinça de corrente AC iFlex FLK-CNX i3000	Módulo iFlex™ FLK-CNX Série 3000 e acessórios
Pinça de corrente AC FLK-CNX a3000	Pinça de corrente AC FLK-CNX série 3000
Módulo de tensão AC FLK-CNX v3000	Módulo de tensão AC FLK-CNX Série 3000 e acessórios
Módulo de temperatura tipo K FLK-CNX t3000	Módulo de temperatura tipo K FLK-CNX Série 3000 e acessórios
<b>Adaptador para PC</b>	
FLK-CNX PC3000	Adaptador para PC Fluke CNX 3000

Compre um sistema ou kit e poupe.

**Fluke. The Most Trusted Tools in the World.**

**Fluke Ibérica, S.L.**  
Pol. Ind. Valportillo  
C/ Valgrande, 8  
Ed. Thanworth II · Nave B1A  
28108 Alcobendas

A modificação deste documento não é permitida sem a autorização escrita da Fluke Corporation.

Madrid  
Tel: 91 4140100  
Fax: 91 4140101  
E-mail: info.es@fluke.com  
Web: www.fluke.pt

**AresAgante, Lda.**  
Rua Caminho das Congostas, 320  
4250-159 Porto  
Tel: 228 329 400  
Fax: 228 329 399  
E-mail: geral@aresagante.pt  
Web: www.aresagante.pt

©2012 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados.  
Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.  
10/2012 Pub\_ID: 11937-por