

Akku-mechanisches Crimpgerät E-PEW 12

Battery powered crimping tool E-PEW 12




Akku-mechanisches Crimpergerät E-PEW 12

- Elektromechanisch angetriebenes Handgerät mit Li-Ionen-Technologie
- geeignet für nahezu alle aktuellen Crimpverbinder durch austauschbare Crimpeinsätze
- kostengünstig im Betrieb durch geringe Störanfälligkeit und lange Wartungsintervalle
- Tippbetrieb für exakte Positionierung der Kontakte
- Motorschnellstopp, kein Nachlaufen
- Notentriegelung und Reset-Funktion
- Prozessüberwachung durch Multifunktionsanzeige
 - Ladezustand Akku
 - Serviceintervallanzeige
 - Warnfunktion gegen Überhitzung / Überlastung
- kurze und kompakte Bauweise im Arbeitsbereich
- niedriger Geräuschpegel

Battery powered crimping tool E-PEW 12


- Electromechanical tool with Li-Ion battery
- suitable for all crimp connectors on the market today due to interchangeable crimp dies
- Dependable, reliable, low-maintenance
- Precise tap positioning of contacts
- Quickstop, no over-crimping
- Emergency unlock and reset function
- Process monitoring on multifunction display
 - Battery charge level
 - Service interval display
 - Overheating/overload warning
- Short, compact work area
- Low noise

Art. No.	Ausführung <i>Finish</i>	Gewicht <i>Weight</i> g
E-PEW 12		
6370 0100 1	Werkzeug im Koffer mit Ladegerät EU (ohne Gesenke) <i>Tool in case with EU charger (no dies)</i>	4700
6370 0200 1	Werkzeug im Koffer mit Ladegerät GB (ohne Gesenke) <i>Tool in case with UK charger (no dies)</i>	4700
6370 0300 1	Werkzeug im Koffer mit Ladegerät USA (ohne Gesenke) <i>Tool in case with US charger (no dies)</i>	4700
6370 0400 1	Werkzeug im Koffer mit Ladegerät Australien/Ozeanien (ohne Gesenke) <i>Tool in case with Australia/Oceania charger (no dies)</i>	4700
6370 0000 0	Li-Ionen-Akku 12V / 1,5 Ah <i>Li-Ion battery 12V / 1.5 Ah</i>	180
6370 0001 0	Li-Ionen-Akku 12V / 3 Ah <i>Li-Ion battery 12V / 3 Ah</i>	400




Einsätze für folgende Crimpverbindungen *Die sets for the following crimp connections*

Isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen
Insulated and non-insulated ferrules




Isolierte und nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder
Insulated and non-insulated terminals and connectors



Gerollte und gestanzte Kontakte
Rolled and stamped contacts



Unisolierte Flachsteckverbinder
Non-insulated tab connectors



Verbinder für KOAX-Stecker
COAX plug connectors



Gedrehte Kontakte
Turned contacts




Aufbau / Konstruktion

Set-up / Construction

Adapter für Crimpgesenke der Handcrimpzange
PEW 12
adapter for crimp dies from the PEW 12 hand
crimping tool

Ergonomischer 2k-Griff
Ergonomic 2C grip

Leistungsstarker Li-Ionen Akku
Powerful Li-Ion battery



sicherer Stand bei ergonomischer
Arbeitshöhe
Steady stand at an ergonomic
working height

Abmessung: 274 x 50 x 142 mm
Gewicht: 1950 g
Dimension: 274 x 50 x 142 mm
Weight: 1950 g