




FOR INSTALLING:

Standard, Heavy-Standard, Light-Heavy and Heavy cross sections.



ENGLISH

TOOL MAINTENANCE: GTH-E
This tool requires no maintenance.

REPLACEMENT KITS/ACCESSORIES:

(Sold Separately)
D: KGTS-ETL – Tension Locking Kit
E: KGTH-EBLD – Blade Replacement Kit
F: WH27570C01 – Blade Guard

DEUTSCH

WARTUNG: GTH-E
Dieses Werkzeug ist wartungsfrei.

ERSATZTEILSATZ UND ZUBEHÖR:

(Separater Verkauf)
D: KGTS-ETL – Satz für Spannungssperre
E: KGTH-EBLD – Messersatz
F: WH27570C01 – Klingenschutz

FRANÇAIS

ENTRETIEN DE L'OUTIL: GTH-E
Cet outil ne nécessite aucun entretien.

KITS DE REMPLACEMENT ET ACCESSOIRES:

(Vendu Séparément)
D: KGTS-ETL – Kit Raidisseur
E: KGTH-EBLD – Kit de Remplacement de Lame
F: WH27570C01 – Protege lame

ITALIANO

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZO: GTH-E
Questo strumento non richiede utenzione.

KIT DI RICAMBIO E ACCESSORI:

(Venduti Separatamente)
D: KGTS-ETL – Kit di Blocco della Tensione
E: KGTH-EBLD – Kit per il Ricambio della Lama
F: WH27570C01 – Protezione della Lama

ESPAÑOL

MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA: GTH-E
Esta herramienta no requieren mantenimiento.

ACCESORIOS Y JUEGO DE REPUESTOS:

(Se vende separado)
D: KGTS-ETL – Juego de Fijación de la Tensión
E: KGTH-EBLD – Juego de Cuchilla de Repuesto
F: WH27570C01 – Protector de la Cuchilla

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| A | STD .19" (4.8mm) | HVY-STD .25" (6.3mm) | LHVV .30" (7.6mm) | HVV .30" - .35" (7.6 - 9mm) |
| B | 0 - 4 | 4 - 6 | 5 - 6 | 5 - 8 |
| C | | | | |

日本語

工具のメンテナンス: GTH-E

本工具には、特別なメンテナンスは必要ありません。

交換部品キット アクセサリー: (別売品)

D: KGTS-ETL – テンション設定ノブ固定キット
E: KGTH-EBLD – 交換用カッターキット
F: WH27570C01 – 交換用カッターガード

お問い合わせ先: パンドゥイトコーポレーション日本支社

Tel : 03-6863-6060 Fax : 03-6863-6100
e-mail : jpn-toiwase@panduit.com
http://www.panduit.com

| | | | |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|
| A | 5.7mm幅 PLT200(B), PLT250(B) PLT300(B), PLT370S(B) | 8.4mm幅 PLT350(B) | 9.7mm幅 PLT450(B) |
| B | 0 - 4 | 5 - 6 | 5 - 8 |
| C | | | |

Technical Support:
E-mail: techsupport@panduit.com
Tel: 1-800-777-3300

Technical Support: Panduit Europe
EMEA Service Center, Almelo, Netherlands
Tel: +31 546-580-452 • Fax: +31 546-580-441
EU Website: www.panduit.com/emea
EU E-mail: emeatoolservicecenter@panduit.com