




Produktname | *Product name*: Future 3AAA
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0138
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN201525
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 09.02.2016

Version	Change	Date	Name
V0	---	09.02.2016	LHE

FUTURE 3AAA



Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten FUTURE 3AAA / technical data FUTURE 3AAA:


Leuchtmittel	Cree XP-E	<i>bulb</i>	Cree XP-E
Zustände	AN/30%/AUS	<i>conditions</i>	ON/30%/OFF
Leuchtdauer	100%: ca. 4Stunden 30Min. 30%: ca. 13Stunden	<i>light duration</i>	100%: approx. 4hours 30min. 30%: approx. 13hours
Leuchtweite	174m	<i>beam range</i>	174m
Lichtstrom	200lm	<i>light output</i>	200lm
Leuchtkraft	7560lx	<i>peak beam illuminance</i>	7560lx
Benötigte Zellen:	3 x AAA Micro 1.5V Batterien (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)	<i>Battery:</i>	3 x AAA Micro 1.5V batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)
Schutzart des Gehäuses:	IP54	<i>Degree of protection by the enclosure:</i>	IP54
Gehäusematerial:	Aluminium	<i>Housing material:</i>	Aluminium
Farbe	schwarz	<i>color</i>	black
Betriebstemperatur:	-10°C...25°C	<i>Operating temperature:</i>	-10°C...25°C
Lagertemperatur:	-10°C...50°C (Nur Alkaline Batterie/Batterien) -20°C...70°C (Nur Lampe)	<i>Storage temperature:</i>	-10°C...50°C (Alkaline battery/batteries only) -20°C...70°C (Torch only)
Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien)	Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75%	<i>Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only)</i>	Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 %
Approbationen:	CE	<i>Approvals:</i>	CE
Maße	Länge:134.8mm ØOben:31mm ØUnten:26.6mm	<i>dimensions</i>	length:134.8mm Øtop:31mm Øbottom:26.6mm
Gewicht:	111g nur die Lampe 145g mit 3 x Batterie/Batterien (wie oben beschrieben)	<i>Weight:</i>	111g only the torch 145g with 3 x battery/batteries (as described above)
Zubehör	Tragegurt	<i>accessories</i>	<i>lanyard</i>
Lieferumfang:	- 3 x Batterien (wie oben beschrieben) - Tragegurt Batteriekartusche	<i>Shipment:</i>	- 3 x batteries (as described above) - Lanyard Battery cartridge
Verpackung:	Blister-Verpackung	<i>Package:</i>	Blister shell