


Produktname | *Product name*: T50F
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0159
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN201613
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 18.11.2016

Version	Change	Date	Name
V0	---	2016-11-18	LHE

Template name: Light (Non-Rechargeable), Template version: V5

Leuchte / light



Technische Daten der Leuchte / technical data of the light:



Haupt-LED-Leuchtmittel:	Toshiba 3W LED (Fokussierbar)	Main LED illuminant:	Toshiba 3W LED (Focusable)
Schalterfunktion:	1. AN 2. Aus	Switch function:	1. ON 2. Off

Lichtstrom: [Lumen]	60lm	Luminous flux (light output): [Lumen]	60lm
Leuchtdauer:	ca. 2h 30min	Run time:	approx. 2h 30min
Leuchtweite:	75m	Beam distance:	75m
Maximale Lichtstärke: [Candela]	1250cd	Peak beam / luminous intensity: [Candela]	1250cd
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux]	1250lx (Abstand:1m)	Peak beam illuminance: [Lux]	1250lx (Distance:1m)
Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2)	2	Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2)	2

Benötigte Zellen:	1x AA Mignon 1.5V Batterie/Batterien (Alkaline; LR6/AM3/MN1500)	Battery:	1x AA Mignon 1.5V battery/batteries (Alkaline; LR6/AM3/MN1500)
Schutzart des Gehäuses:	IP54	Degree of protection by the enclosure:	IP54
Gehäusematerial:	Aluminium	Housing material:	Aluminium
Betriebstemperatur:	-10°C...25°C	Operating temperature:	-10°C...25°C
Lagertemperatur:	-10°C...50°C (Nur Alkaline Batterie/Batterien) -20°C...70°C (Nur Lampe)	Storage temperature:	-10°C...50°C (Alkaline battery/batteries only) -20°C...70°C (Torch only)
Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien)	Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75%	Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only)	Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 %
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Gewicht:	37.5g nur die Lampe 60g mit 1 x Batterie (wie oben beschrieben)	Weight:	37,5g only the torch 60g with 1 x battery (as described above)
Lieferumfang:	- 1 x Batterie AA Alkaline - Gürtelclip	Shipment:	- 1 x battery AA Alkaline - Belt clip
Verpackung:	Blister-Verpackung	Package:	Blister shell