

00 21 37

Valigia portautensili "Robust45" Elettro 63 pezzi con rotelle incorporate e manico telescopico



- Valigia in polipropilene antiurto adatta al trasporto aereo
- Ermetica alla polvere e all'acqua
- Valvola automatica di compensazione della pressione
- Stabile alla temperatura da - 30°C a + 80°C
- Dispositivo per lucchetto
- Tasca portadocumenti; pannelli portautensili con 54 tasche correbbili e 94 asole portautensili
- Fondo richiudibile, suddivisibile in modo individuale grazie al sistema di divisori in alluminio
- Manico bicomponente ergonomico
- Con due rotelle a facile scorrimento
- Con manico telescopico
- Volume: 45 l
- Capacità di carico fino a 35 kg

Art. No.	00 21 37
EAN	4003773082606
Larghezza esterna (interna) mm	609 (540)
Altezza esterna (interna) mm	263 (229)
Profondità esterna (interna) mm	428 (364)
Peso netto g	15000



Con valvola di sfiato e targhetta per il nome



Divisori in alluminio per la ripartizione personalizzata del fondo



Con scomparto portadocumenti

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

Fornitura 00 21 37 (21)

Art. No.			Quantità	Misura nominale	
00 11 01	Knipex	KNIPEX TwinKey®, per tutti i sistemi di chiusura più comuni	1		
08 26 145	Knipex	Pinza universale con testa a punta	1		1000 V
12 42 195	Knipex	KNIPEX MultiStrip 10, Pinza spelacavi automatica	1		
13 86 200	Knipex	Pinza per elettroinstallazioni	1		1000 V
16 95 01 SB	Knipex	KNIPEX ErgoStrip®, Utensile spelacavi universale	1		
26 26 200	Knipex	Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese, (pinza a becchi di cicogna)	1	200 mm	1000 V
70 06 160	Knipex	Tronchese laterale per meccanica	1	160 mm	1000 V
74 06 200	Knipex	Tronchese laterale per meccanica tipo "forte"	1	200 mm	1000 V
86 03 180	Knipex	Pinza chiave, combinazione di pinza e chiave in un unico utensile	1	180 mm	
87 01 180	Knipex	KNIPEX Cobra®, Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi	1	180 mm	
97 53 04	Knipex	Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica, per crimpaggio laterale	1		
98 52	Knipex	Coltello per elettricisti	1	185 mm	1000 V
98 25 01 SL	Knipex	Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce, Pozidriv®	1	PZ1	1000 V

98 20 35 SL	Knipex	Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio	1	3,5 x 100 mm	
3003010119	Picard	Martelli per fabbri	1	300 g	
004018	Wera	Set di chiavi a cricchetto Zyklop Metal 8100 SA 8, 28 pezzi	1	1/4"	
003760	Wera	Chiave doppia jolly	1	10 x 13 mm	
18115	Stabila	Mini livella Pocket Electric	1	68 mm	
003484	Wera	Kraftform Kompakt VDE 16 Slim	1		
16135	Stabila	Livella a bolla d'aria tipo 70 Electric	1	430 mm	
361 252 1	Rennsteig	Scalpello per elettricisti	1	250 x 10 mm	