

Pince multimètre Fluke 365 TRMS AC

Pince multimètre robuste pour
les endroits difficiles à atteindre

Le modèle Fluke 365 est une nouvelle pince multimètre innovante offrant une mâchoire fine et de petite taille qui lui permet de passer dans des espaces encombrés de câbles. La mâchoire détachable est dotée d'un cordon de mesure souple, ce qui facilite l'accès aux câbles et la visualisation des résultats à l'écran. La pince multimètre Fluke 365 mesure des courants jusqu'à 200 A AC et DC avec mesure des valeurs efficaces vraies.

Nouveau!



Fiche technique

Fonction de mesure

- Mesure de courant 200 A AC et DC avec mâchoire amovible
- Mesure de tension 600 V AC/DC
- Courant et tension AC TRMS pour la mesure précise des signaux non linéaires
- Mesure de résistance jusqu'à 6 000 Ω , test de continuité

Caractéristiques

- La mâchoire amovible facilite l'accès aux câbles et la visualisation des résultats à l'écran.
- La lampe torche intégrée permet d'éclairer et d'identifier les câbles en toute simplicité.
- Niveau de sécurité CAT III 600 V
- Grâce à sa conception compacte, vous pouvez tenir cet appareil à la main même lorsque vous portez un équipement de protection individuelle (EPI)
- Le haut niveau de traitement des signaux permet une utilisation dans les environnements « bruités » tout en fournissant des relevés stables.
- Grand et lisible, l'écran rétro-éclairé sélectionne automatiquement la gamme de mesure appropriée. Par conséquent, vous n'êtes pas obligé de changer la position du sélecteur pendant la prise de mesures
- 3 ans de garantie
- Sacoche

Caractéristiques techniques

Fluke 365	Gamme	Résolution	Précision
Courant AC	200 A	0.1 A	2 % ± 5 digits
Courant DC	200 A	0.1 A	2 % ± 5 digits
Tension AC	600 V	0.1 V	2 % ± 5 digits
Tension DC	600 V	0.1 V	2 % ± 5 digits
Résistance	6000 Ω	0.1 Ω	1 % ± 5 digits
TRMS		•	
Continuité		•	
Maintien		•	
Rétro-éclairage		•	
Lampe torche		•	
Capacité de câble		17 mm	
Niveau de sécurité		CAT III 600 V	

Informations pour la commande :

Pince multimètre
Fluke 365

Inclus

Pince multimètre, cordons de mesure, sacoche, manuel de l'utilisateur.

Fluke. *Soyez à la pointe
du progrès avec Fluke.®*

Fluke France SAS

Parc des Nations
383, rue de la Belle Etoile-Bâtiment T3
B.P. 50236 Roissy en France
95956 ROISSY CDG CEDEX
Téléphone: (01) 48 17 37 37
Télécopie: (01) 48 17 37 30
E-mail: info@fr.fluke.nl
Web: www.fluke.fr/clamps

N.V. Fluke Belgium S.A.

Langveld Park – Unit 5
P. Basteleusstraat 2-4-6
1600 St. Pieters-Leeuw
Tel.: 02/40 22 100
Fax : 02/40 22 101
E-mail: info@fluke.be
Web: www.fluke.be/clamps

Fluke (Switzerland) GmbH

Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel.: 044 580 75 00
Fax: 044 580 75 01
E-mail: info@ch.fluke.nl
Web: www.fluke.ch/clamps

© 2010 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Pub_ID: 11710-fre

Informations modifiables sans préavis.