

SAK-Reihe AP SAK4-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com







Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

Allgemeine Bestelldaten

Тур	AP SAK4-10	
BestNr.	<u>0117960000</u>	
Ausführung	SAK-Reihe, Abschlussplatte, 1.5 mm, beige,	
	Direktmontage	
GTIN (EAN)	4008190081485	
VPE	20 Stück	



SAK-Reihe AP SAK4-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und	Gewichte

Abmessungen und Gewich					
Breite	1,5 mm	Breite (inch)	0,059 inch		
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1,575 inch		
Tiefe	36 mm	Tiefe (inch)	1,417 inch		
Nettogewicht	2,31 g				
Temperaturen					
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C		
Systemkennwerte					
Ausführung	Abschlussplatte				
Werkstoff Brennbarkeitsklasse nach UL 94	PA 66 V-2	Farbe	beige		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-Z				
weitere technische Daten					
Einbauhinweis	Direktmontage	rastbar	Ja		
Klassifikationen					
ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886		
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886		
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33		
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33		
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-33		
eClass 9.1	27-14-11-33				
Zulassungen					
ROHS	Konform				
Downloads					
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD				
Engineering-Daten		03342_AP_SAK4-10_DXF.dxf			
Engineering Duton	23072 Fit OF ICT	2711.14711			