

**STRIPAX ULTIMATE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrätige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	STRIPAX ULTIMATE
Best.-Nr.	<a href="#">1468880000</a>
Ausführung	Abisolier- und Schneidwerkzeug, feindrätige und massive Leiter mit halogenfreier Isolation, 6mm <sup>2</sup> , 25mm
GTIN (EAN)	4050118274158
VPE	1 Stück

## STRIPAX ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	190 mm	Breite (inch)	7,48 inch
Höhe	99 mm	Höhe (inch)	3,898 inch
Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
Gewicht	222 g	Nettogewicht	221,4 g

### Abisolierwerkzeuge

Abisolierlänge, max.	25 mm	Kabeltyp	feindrähtige und massive Leiter mit halogenfreier Isolation
Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (Schneidleistung)	6 mm <sup>2</sup>	Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 24

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-37-06
eClass 8.1	21-04-37-06	eClass 9.0	21-04-38-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**STRIPAX ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zeichnungen**



**Anwendungsbeispiel**



**Anwendungsbeispiel**

