

## Industrial Ethernet IE-FC-SFP-KNOB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-FC-SFP-KNOB
Best.-Nr.	<a href="#">1450510000</a>
Ausführung	FrontCom, Einfachrahmen, Kunststoffdeckel
GTIN (EAN)	4050118255454
VPE	1 Stück

## Industrial Ethernet IE-FC-SFP-KNOB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	134 mm	Länge (inch)	5,276 inch
Breite	67 mm	Breite (inch)	2,638 inch
Höhe	27,5 mm	Höhe (inch)	1,083 inch
Wandstärke, max.	5 mm	Wandstärke, min.	1 mm
Nettogewicht	308,49 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

### Allgemeine Daten

Material Deckel	Polykarbonat PC	Material Rahmen	Zinkdruckguss
Produktart	Einfachrahmen, Kunststoffdeckel	Schutzart	IP65, in geschlossenem Zustand

### Normen

Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD)	13866-15
----------------------------	----------

### Downloads

Zulassung GL Guidelines	GL_FrontCom.pdf
-------------------------	-----------------

### Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC001031
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-18-92-17	eClass 9.1	27-18-27-90

### Zulassungen


Zulassungen	
ROHS	Konform

**Industrial Ethernet  
IE-FC-SFP-KNOB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com


**Zeichnungen**

**Maßzeichnung**




Einheit: mm

**Montageausschnitt**




Einheit: mm

**Maßzeichnung**



Einheit: in

**Montageausschnitt**



Einheit: in