

**Crimpwerkzeug
HTF 28**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Flachstecker und
Flachsteckhülsen mit offener oder gerollter
Crimpkralle**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HTF 28
Best.-Nr.	9013090000
Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.1mm ² , 1mm ² , B-Crimp
GTIN (EAN)	4008190129439
VPE	1 Stück

Crimpwerkzeug HTF 28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Gewicht	438 g	Nettogewicht	449,98 g

Technische Daten

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze		
------------	---	--	--

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	F-Stecker / -Hülse	Crimpbereich, min.	0,1 mm ²
Crimpbereich, max.	1 mm ²	Steckerbreite	2,8 mm

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpprofil 1, min.	0,1 mm ²	Crimpart/-profil	B-Crimp
Crimpprofil 1, max.	0,25 mm ²	Crimpprofil 2, min.	0,25 mm ²
Crimpprofil 2, max.	0,5 mm ²	Crimpprofil 3, min.	0,6 mm ²
Crimpprofil 3, max.	1 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	Weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel J
--------------------------	--

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	---

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Declaration of the Manufacturer

Datenblatt

**Crimpwerkzeug
HTF 28**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

