

Zubehör CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von \varnothing 2,5...8 mm
- 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CST
Best.-Nr.	9030500000
Ausführung	Zubehör, Abmantelwerkzeug, Koaxial- und runde Datenleitungen
GTIN (EAN)	4008190062293
VPE	1 Stück

Datenblatt

**Zubehör
CST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	100 mm	Breite (inch)	3,937 inch
Höhe	45 mm	Höhe (inch)	1,772 inch
Tiefe	26 mm	Tiefe (inch)	1,024 inch
Gewicht	65 g	Nettogewicht	64,25 g

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	Koaxial- und runde Datenleitungen	Leiterdurchmesser, max.	8 mm
Leiterdurchmesser, min.	2,5 mm		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000385	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-48-00
eClass 9.1	21-04-37-06		

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	CST ohne Messerkassette, Kassette muss separat bestellt werden
Hinweistext Zubehoer	Maß A nach Angabe des Steckerherstellers (nicht durch das Werkzeug definiert)

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Zubehör
CST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

