

**887/4 Porte-embouts universel Rapidaptor RR, à aimant annulaire, 1/4 pouce x 57 mm x 1/4 pouce**  
Les porte-embouts Rapidaptor



<b>EAN:</b>	4013288104045	<b>Size:</b>	86x24x24 mm
<b>Part number:</b>	05052490001	<b>Weight:</b>	50 g
<b>Article number:</b>	887/4 RR	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	84661038

- Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Porte-embouts universel Rapidaptor à aimant annulaire pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
- Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Avec aimant annulaire et douille de butée pour un maintien sûr de la vis sur le support
- Attachement 6 pans 1/4"

Porte-embouts universel Rapidaptor, pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173). La douille magnétique flottante et libre offre un maintien à toute épreuve des vis même longues et lourdes. Le mandrin Rapidaptor permet l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant – pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Hexagonal 1/4", convient pour visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

**Web link**

[http://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_supports\\_adaptateurs\\_et\\_elements\\_de\\_liaison\\_les\\_porte-embouts\\_rapidaptor\\_887\\_4\\_rr.html](http://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_supports_adaptateurs_et_elements_de_liaison_les_porte-embouts_rapidaptor_887_4_rr.html)

Wera - 887/4 RR  
05052490001 - 4013288104045

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 887/4 Porte-embouts universel Rapidaptor RR, à aimant annulaire, 1/4 pouce x 57 mm x 1/4 pouce

### Les porte-embouts Rapidaptor



#### Rapidaptor à aimant annulaire



Versions spéciales à aimant annulaire pour les vis longues et lourdes.

#### Rapidaptor à aimant annulaire



La douille magnétique sur l'anneau du Rapidaptor offre un maintien à toute épreuve des vis même longues et lourdes, permettant une mise en place rapide. Il n'est plus nécessaire de maintenir la vis lors au début du vissage, opération parfois dangereuse et physiquement pénible. Idéal aussi pour les travaux en hauteur.

#### Porte-embouts Rapidaptor



Changement éclair des embouts sans aucun outil auxiliaire. Toutes les fonctions s'exécutent d'une seule main. À douille d'actionnement libre pour un guidage facile de la visseuse. L'idéal pour les travaux au-dessus de la tête. Également disponible en version BiTorsion.

#### Porte-embouts Rapidaptor



Wera a conçu le Rapidaptor, qui permet le remplacement rapide des embouts sans outil auxiliaire – d'une seule main.

#### Porte-embouts et adaptateurs

Nous n'étions pas satisfaits de voir qu'il est souvent très fastidieux d'échanger l'embout d'un porte-embout. Nous nous sommes rendu compte que l'embout était certes bien maintenu par de puissants aimants ou des joncs d'arrêts, mais que ceux-ci rendaient aussi son retrait nettement plus difficile. Nous avons donc conçu un outil qui maintient son embout en toute fiabilité, mais qui permet malgré tout un retrait rapide et sans problème. Notre solution : des porte-embouts à mécanismes de changement rapide qui décollent l'embout de l'aimant. Des porte-embouts qui, en fonction des exigences, sont dotés de zones de torsions amortissant les pics d'impulsion. Ou alors des douilles à rotation rapide permettant de guider la visseuse sans fil ou électrique en cours de vissage.

#### Web link

[http://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_supports\\_adaptateurs\\_et\\_elements\\_de\\_liaison\\_les\\_porte-embouts\\_rapidaptor\\_887\\_4\\_rr.html](http://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_supports_adaptateurs_et_elements_de_liaison_les_porte-embouts_rapidaptor_887_4_rr.html)






Wera - 887/4 RR  
05052490001 - 4013288104045

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**887/4 Porte-embouts universel Rapidaptor RR, à aimant annulaire, 1/4 pouce x 57 mm x 1/4 pouce**  
 Les porte-embouts Rapidaptor



Further versions in this product family:

	 inch	 mm	 inch	 inch	 mm
<b>05052490001</b>	<b>1/4"</b>	<b>57</b>	<b>2 1/4</b>	<b>1/4"</b>	<b>16</b>
05160987001	1/4"	89	3 1/2	1/4"	16
05160988001	1/4"	152	6	1/4"	16

**Web link**

[http://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_supports\\_adaptateurs\\_et\\_elements\\_de\\_liaison\\_les\\_porte-embouts\\_rapidaptor\\_887\\_4\\_rr.html](http://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_supports_adaptateurs_et_elements_de_liaison_les_porte-embouts_rapidaptor_887_4_rr.html)

Wera - 887/4 RR  
 05052490001 - 4013288104045

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)