



| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|
| EAN: | 4013288187826 | Size: | 185x115x240 mm |
| Part number: | 05004310001 | Weight: | 1198 g |
| Article number: | Kraftform 2go 100 | Country of origin: | CZ |
| | | Customs tariff number: | 82054000 |

- Lames VDE isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
- Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
- Empreinte Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
- Convient pour être accrochée aux éléments du système Wera 2go.

Web link

http://products.wera.de/fr/nouveautes_et_produits__promo__printemps__ete_2018_kraftform_2go_100.html

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

11 tournevis VDE isolés; à repérage «Take it easy» dans; leur carquois Wera 2go 4. À division réglable des espaces intérieurs pouvant être compartimentés à volonté pour un agencement individuel.

Web link

http://products.wera.de/fr/nouveautes_et_produits__promo__printemps__ete_2018_kraftform_2go_100.html

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

A l'atelier ou en intervention



Carquois Wera 2go 4



Très stable grâce à sa grande base ; poignée pour transport et suspension.

Robuste et indéformable




Le matériau robuste et indéformable présente une grande résistance aux coupures et aux perforations. Les outils embarqués sont protégés des endommagements et de l'humidité. La longévité de la boîte à outils est accrue.

Organisation astucieuse



Pour assurer plus d'ordre et de clarté, le séparateur variable à scratch compris dans le carquois peut être agencé de façon à former cinq compartiments intérieurs.

Complément parfait du système



Grâce à son scratch, le carquois s'accroche au système Wera 2go 1 et 2..

Lasertip : Fini les dérapages intempestifs !




Riper hors de la vis est chose courante lors du vissage. Il arrive même que l'on endommage au passage des surfaces coûteuses, voire que l'on se blesse. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'une découpe striée microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement « mordre » dans la tête de vis. Fini les dérapages intempestifs !

Contrôle individuel



Le contrôle individuel à 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité sous des tensions allant jusqu'à 1 000 volts.

Repéreur d'outils Take it easy



Avec identification couleur de la pointe (rouge = Phillips; noir = Pozidriv; vert = TORX®; jaune = vis à fente) et poinçon du calibre sur le manche pour repérer rapidement le tournevis souhaité.

Web link

http://products.wera.de/fr/nouveautes_et_produits_promo_printemps_ete_2018_kraftform_2go_100.html

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de