

<b>EAN:</b>	4013288173003	<b>Size:</b>	190x100x35 mm
<b>Part number:</b>	05056490001	<b>Weight:</b>	514 g
<b>Article number:</b>	Tool-Check PLUS	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82079030

- Changement de sens commode grâce au levier d'inversion
- Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6°
- Robustesse élevée sans limitation de couple
- Mandrin à serrage rapide et technologie Rapidaptor
- Avec « Take it easy » : trouver facilement la bonne taille d'outil grâce à la couleur

Combinaison d'outils réunissant cliquet, embouts, douilles et un porte-embouts dans un espace ultra-réduit. Le compagnon universel, idéal pour pouvoir répondre à une multitude de cas de figure. Porte-embouts haute qualité avec manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Mini-cliquet à embouts pour un travail rapide là où le vissage mécanique ou à l'aide d'un outil conventionnel est impossible faute de place. Inversion rapide du sens de serrage (de gauche à droite et vice versa) via le levier de commutation. Rotation rapide (avec le pouce) via la molette équipant la tête du cliquet. Maniement ultra-simple, même d'une seule main. Cliquet à tête et manche ergonomiques : la géométrie Kraftform offre des surfaces d'appui morphologiquement parfaites pour les doigts. L'admission directe des embouts dans la tête du cliquet permet d'obtenir un mini-outil idéal pour les hauteurs de travail réduites. Faible angle de reprise (6°) pour un travail précis. Exécution robuste, 100 % acier massif forgé dans la masse. Couples de plus de 65 Nm. Porte-embouts Rapidaptor avec douille de rotation rapide : utilisable comme rallonge, pour un échange éclair des embouts – même des plus petits calibres – sans outil auxiliaire, d'une seule main. Embouts extra-rigides, pour emploi universel. Douilles à main et à machine pour quasiment toutes les applications. Avec repéreur d'outils « Take it easy » d'identification des calibres par couleur – pour trouver facilement et rapidement l'outil requis. Spécialement étudiée pour faciliter la préhension même avec des mains huileuses. Avec gorge de capture de bille. Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux. En chrome-vanadium, chromage mat.

**Web link**

[http://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_zyklop\\_mini\\_tool-check\\_plus.html](http://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_zyklop_mini_tool-check_plus.html)

Wera - Tool-Check PLUS  
05056490001 - 4013288173003


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini

Cliquets Zyklop Mini




Le mariage d'un design filigrane et d'une incroyable robustesse. Convient à des vissages particulièrement rapides, même dans des situations de travail exiguës. Le Zyklop Mini entre en action à chaque fois que le vissage mécanique est impossible avec un cliquet classique pour des raisons d'espace. Zyklop Mini 1 pour l'admission directe d'embouts. Zyklop Mini 2 pour l'admission directe des douilles spéciales Wera Zyklop.



Mini-cliquets pour tous les cas d'application difficilement accessibles.

Faible angle de reprise




Le mécanisme à fine denture (60 dents) permet un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis.

Réversible



Inversion gauche/droite aisée.

Puis-je visser particulièrement vite avec le Zyklop Mini ?



Le cliquet Zyklop Mini permet d'obtenir des vitesses de travail élevées, notamment grâce à la mollette qui permet d'accélérer nettement la vitesse de rotation au vissage, puisque le cliquet à embout ne doit être actionné via son manche que lors du vissage final de la vis.

Zyklop Mini en compositions



En composition dans le Bit-Check Wera bien connu, avec adaptateur à douille et clip de ceinture. Mise en place et retrait aisés des outils. Grande robustesse et haute longévité.

Faibles dimensions



Les faibles dimensions sont idéales pour toutes les situations de montage particulièrement étroites.

Système « Take it easy »



Le système « Take it easy » une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

Web link

[http://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_zyklop\\_zyklop\\_mini\\_tool-check\\_plus.html](http://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_zyklop_mini_tool-check_plus.html)

Wera - Tool-Check PLUS  
05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de