

Click-Torque A 6 Set 1, 19 pièces

Nouveautés et produits « promo » automne/hiver 2018/2019



EAN:	4013288205643	Size:	335x110x60 mm
Part number:	05130110001	Weight:	1115 g
Article number:	Click-Torque A 6 Set 1	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82041200



- Réglage et sécurisation simple du couple avec un clic (clic 1) audible et ressenti à chaque graduation
- Parfait dosage de la force: à l'atteinte du couple réglé la clé déclenche en émettant un clic (clic 2) parfaitement audible et ressenti
- Plage de mesure: 2,5-25 Nm; Précision de +/- 4% selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Jeu incluant douilles, adaptateur et rallonge
- Housse textile robuste et compacte ménageant les surfaces

Clé dynamométrique à déclenchement au design Wera. Fabrication très résistante et haute précision selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage simple et sûr de la valeur. Le clic audible et ressenti facilite le réglage du couple désiré. Le mécanisme de déclenchement libère un clic franc, clairement audible et bien ressenti lors de l'atteinte du couple réglé. Cliquet 45 dents pour un serrage à droite. Accompagné de nombreux accessoires pour une composition multi-usages. Composé de: Click-Torque A 6 ¼" 2,5 à 25 Nm, 6 douilles ¼", 11 embouts : 6 pans Hex-Plus, PH et TORX® ainsi que rallonge et adaptateur.

Web link

http://products.wera.de/fr/nouveautes_et_produits_promo_automne_hiver_2018_2019_click-torque_a_6_set_1.html

Wera - Click-Torque A 6 Set 1
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Clé dynamométrique Série Click-Torque



Pour nous, le travail avec une clé dynamométrique doit être simple et précis. C'est pourquoi nous avons développé la clé dynamométrique Click-Torque. La simplicité du réglage, la sécurisation de la valeur et la robustesse font de ces clés dynamométriques l'outil idéal pour tous les cas nécessitant un serrage contrôlé.

Click-Torque A 6



Cliquet ¼" 6 pans.

Précision



La précision est de $\pm 4\%$ selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Simple et sûr




Réglage et verrouillage simple du couple avec lecture sans ambiguïté à la graduation principale et le réglage fin.

Réglage aisé



Réglage précis grâce au « cliquetis » audible et perceptible à chaque graduation.

Mécanisme de déclenchement



La clé déclenche et émet un « clic », audible et perceptible, dès que l'on atteint la valeur pré-réglée.

Douilles main-et-machine



Les douilles « main-et-machine » permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (hors impact à chocs). Avec un seul assortiment de douilles, l'utilisateur est ainsi équipé pour toutes

Web link

http://products.wera.de/fr/nouveautes_et_produits_promo_automne_hiver_2018_2019_click-torque_a_6_set_1.html

Wera - Click-Torque A 6 Set 1
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de