

7451 Kraftform, Tournevis dynamométrique à couple pré-réglé avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 1/4 pouce, 0,3 - 1,0 Nm
Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform



EAN: 4013288179203

Part number: 05074792001

Article number: 7400 vor

Size: 155x37x37 mm

Weight: 122 g

Country of origin: CZ

Customs tariff number: 82054000



- Tournevis dynamométrique, réglable, avec porte-embouts Rapidaptor
- Pour embouts 6 pans 1/4"
- Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Distinct signal when pre-set value is reached
- Manche Kraftform pour des vitesses de travail élevées

Tournevis dynamométrique Wera. Avec valeur de couple pré-ajustée, pour toutes les applications où l'on a constamment besoin du même couple et d'une précision reproductible. La valeur du couple peut être modifiée à l'intérieur de la plage de mesure. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Web link

http://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_a_couple_preregle_7400_vor.html

Wera - 7400 vor

05074792001 - 4013288179203

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

**Tournevis dynamométriques
 pré réglés ajustables**



Avec pré réglage fixe du couple, ajustement possible à l'intérieur de la plage de mesure prescrite. Également disponible en version ESD (également avec admission pour embouts HIOS/Halfmoon) et à manche Kraftform Micro.

Couple de desserrage illimité




Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées.

Polyvalence d'emploi




Polyvalence grâce au remplacement éclair des embouts ou des douilles possible grâce à la technologie Rapidaptor.

Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

Chuck-all



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Single-hand



Toutes les fonctions du mandrin à changement rapide Rapidaptor, telles qu'insertion ou retrait des embouts, s'exécutent d'une seule main. C'est plus rapide, plus économique et plus ergonomique : aucun geste inutile.

Web link

http://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_a_couple_preregle_7400_vor.html


Wera - 7400 vor
 05074792001 - 4013288179203

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

7451 Kraftform, Tournevis dynamométrique à couple pré-réglé avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 1/4 pouce, 0,3 - 1,0 Nm
Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform



Further versions in this product family:

							
	art. no.	mm	inch	nm	nm	mm	inch
05074790001	7450	89	1/4	0.1	0.1-0.34	133	5 1/4
05074790010 ¹⁾	7450	89	1/4	0.1	0.1-0.34	133	5 1/4
05074792001	7451	89	1/4	0.3	0.3-1.0	133	5 1/4
05074792010 ¹⁾	7451	89	1/4	0.3	0.3-1.0	133	5 1/4
05074794001	7452	89	1/4	0.9	0.9-1.5	133	5 1/4
05074794010 ¹⁾	7452	89	1/4	0.9	0.9-1.5	133	5 1/4
05074715001	7460	105	1/4	0.3	0.3-1.2	155	6
05074715010 ¹⁾	7460	105	1/4	0.3	0.3-1.2	155	6
05074716001	7461	105	1/4	1.2	1.2-3.0	155	6
05074716010 ¹⁾	7461	105	1/4	1.2	1.2-3.0	155	6

¹⁾ Les outils pré-réglés avec d'autres couples des vissage peuvent d'être livrés sur demande

Web link

http://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_a_couple_preregle_7400_vor.html

Wera - 7400 vor
05074792001 - 4013288179203

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de