



<b>EAN:</b>	4013288178350	<b>Size:</b>	325x145x65 mm
<b>Part number:</b>	05135939001	<b>Weight:</b>	1393 g
<b>Article number:</b>	Kraftform Kompakt H1 Holz	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82079030

- Robuste cliquet Zyklop Mini pour admission d'embouts et de douilles
- Couple supérieur à 65 Nm, mécanisme de cliquet à fine denture et faible angle de reprise de 6 degrés
- Tournevis à cliquet, avec technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Mèches hélicoïdales à embouts haut de gamme pour les perçages dans des bois tendres et durs et les panneaux stratifiés
- Assortiment en trousse textile résistante

Set d'outillage compact, contenant les 41 principaux outils de vissage pour la menuiserie ; avec le robuste cliquet Zyklop Mini y compris rallonge et adaptateur pour douilles ; 8 douilles « main et machine » de 5,5-13 ; 1 tournevis cliquet 816 RA, fine denture pour un faible angle de reprise, bague d'inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal de 50 Nm et admission d'embouts équipée de la technologie Rapidaptor ; 1 porte-embouts universel ; 6 embouts de 25 mm de long ; 16 embouts de 89 mm de long ; 5 mèches hélicoïdales à bois de 3-8 mm de diamètre ; 1 agrippe-vis pour retenir les vis ; 1 détecteur de tension 247 ; housse textile, de robustesse et de longévité remarquables ; positionnable debout, pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils ; protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile ; faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité.

#### Web link

[http://products.wera.de/fr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_compositions\\_metiers\\_kraftform\\_kompakt\\_h1\\_holz.html](http://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_compositions_metiers_kraftform_kompakt_h1_holz.html)

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz  
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Les sets spéciaux



Compositions Métiers Kraftform Kompakt – les sets spéciaux – compactes et pourtant très variées. Pour toutes les applications dans les domaines sanitaire/chauffage, bois, métal et électricité.

### Kraftform Kompakt H1 Bois



Jeu compact d'outils avec les 41 principaux outils de vissage pour la menuiserie.

### 816 RA Tournevis à cliquet



Tournevis à cliquet, fine denture pour un faible angle de reprise, bague d'inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal allant jusqu'à 50 newtons-mètres ; admission six pans creux 1/4" avec technologie Rapidaptor offrant les fonctions « rapid-in », « rapid-out », « rapid-spin », « chuck-all » et « single-hand » pour un échange éclair des embouts, magnétique, convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 et des séries 1 et 4 Wera

### Système manche/lames interchangeables



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

#### Web link

[http://products.wera.de/fr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_compositions\\_metiers\\_kraftform\\_kompakt\\_h1\\_holz.html](http://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_compositions_metiers_kraftform_kompakt_h1_holz.html)

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz  
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Cliquets Zyklop Mini



Mini-cliquets pour tous les cas d'application difficilement accessibles.

### Mèche hélicoïdale pour applications bois



Mèche hélicoïdale – pour applications bois • emmanchement 1/4" convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) • très bonne transmission de puissance grâce à la queue hexagonale • acier rapide haut rendement HSS • élasticité adaptée du matériau, pour une longévité accrue • très bonne précision de concentricité • embouts à finition extra-rigide pour une durée de vie particulièrement longue

### Douilles main-et-machine



Les douilles « main-et-machine » permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (hors impact à chocs). Avec un seul assortiment de douilles, l'utilisateur est ainsi équipé pour toutes

### Housses textiles



Les housses textiles d'un genre totalement inédit se traduisent par un gain insoupçonné de mobilité et d'encombrement. La même quantité d'outils qu'il fallait jusque lors maintenir d'au moins une main au niveau de la poignée se retrouve à présent logée dans une housse compacte pouvant elle-même devenir élément d'une mallette permettant le transport de nombreux autres outils supplémentaires. Les multiples allées et venues nécessaires au port des outils d'un point A à un point B sont désormais résolues. Et le poids sensiblement réduit de ces nouveaux jeux en rend le transport plus agréable que jamais. La housse textile et son contenu d'outils supportent même les chutes sans aucun dommage. Atout supplémentaire : elle ne laisse aucune trace de rayures, même sur les surfaces fragiles.

#### Web link

[http://products.wera.de/fr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_compositions\\_metiers\\_kraftform\\_kompakt\\_h1\\_holz.html](http://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_compositions_metiers_kraftform_kompakt_h1_holz.html)

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz  
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)