

Serie Kraftform Micro



EAN: 4013288032300
Teilenr: 05118110001
Artikel-Nr: 2069 Micro

Abmessung: 157x13x13 mm
Gewicht: 18 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr: 82054000



- Kraftform Micro Steckschlüssel für Außensechskantschrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure

Hochwertiger Wera Micro Steckschlüssel für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Weblink

http://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_kraftform_micro_2069_micro.html

Wera - 2069 Micro
 05118110001 - 4013288032300


Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Serie Kraftform Micro

Kraftform Micro Griff



Verschrauben in Elektronik und Feinmechanik ist oft mühsam und zeitraubend. Damit wollten wir uns nicht zufrieden geben. Wir haben herausgefunden, was dem Anwender wichtig ist – Arbeitsgeschwindigkeit, Drehmoment, Genauigkeit – und uns ganz speziell darum gekümmert.




Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

Der durchdachte Elektroniker-Schraubendreher



Der Kraftform Micro mit seinen drei Zonen und ihrer speziellen Anordnung erfüllt diese Anforderungen perfekt. Die leichtlaufende Kappe, auf der die Hand abgestützt werden kann, unterstützt diese Vorteile ideal.

Die Präzisionszone



Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Die Kraftzone



Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

Die Schnelldrehzone



Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.

Anwendungsgebiete



Unverzichtbar z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere, EDV-Hardwaremonteure oder Modellbauer.

Weblink







http://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_kraftform_micro_2069_micro.html

Wera - 2069 Micro
05118110001 - 4013288032300

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Kraftform Micro

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	inch
05118108001	1,5	-	60	97	5,7	2 3/8
05118109001	1,8	-	60	97	5,7	2 3/8
05118110001	2,0	-	60	97	5,7	2 3/8
05118112001	2,5	-	60	97	5,7	2 3/8
05118114001	3,0	-	60	97	5,7	2 3/8
05118116001	3,2	-	60	97	5,7	2 3/8
05118118001	3,5	-	60	97	5,7	2 3/8
05118120001	4,0	-	60	97	5,7	2 3/8
05118122001	4,5	-	60	97	6,4	2 3/8
05118124001	5,0	-	60	97	7,0	2 3/8
05118126001	5,5	-	60	97	7,8	2 3/8
05345281001	6,0	-	60	97	8,5	2 3/8
05118128001	-	3/32	60	97	5,7	2 3/8
05118130001	-	7/64	60	97	5,7	2 3/8
05118132001	-	1/8	60	97	5,7	2 3/8
05118134001	-	9/64	60	97	5,7	2 3/8
05118136001	-	5/32"	60	97	5,7	2 3/8
05118135001	-	3/16"	60	97	6,6	2 3/8
05118137001	-	7/32"	60	97	7,8	2 3/8
05345282001	-	1/4	60	97	9,0	2 3/8

Weblink

http://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_kraftform_micro_2069_micro.html

Wera - 2069 Micro
 05118110001 - 4013288032300

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de