



EAN:	4013288187215	Abmessung:	95x44x20 mm
Teilenr:	05003337001	Gewicht:	20 g
Artikel-Nr:	8740 A HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr:	82079030

- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb

Bitnuss mit 1/4 Zoll-Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

http://products.wera.de/de/neuheiten_und_aktionsprodukte_fruehjahr_sommer_2018_8740_a_hf.html

Wera - 8740 A HF
05003337001 - 4013288187215

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Bitnüsse mit Haltefunktion für
Innensechskant-Schrauben**



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

**Bitnüsse mit Haltefunktion für
Innensechskant-Schrauben**



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

„Take it easy“ Werkzeugfinder



„Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX®-Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Weblink

http://products.wera.de/de/neuheiten_und_aktionsprodukte_fruehjahr_sommer_2018_8740_a_hf.html

Wera - 8740 A HF
05003337001 - 4013288187215

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hand- und Maschinen-Nüsse

Das Zyklop Zubehör



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.



Wir wollten unsere Ansprüche nicht bei den Knarren enden lassen und haben uns daher intensiv auch mit Knarrenzubehör beschäftigt. Daher können unsere Anwender Verlängerungen mit Freilaufhülsen und Flexible-Lock zum sichereren und schnelleren Verschrauben erhalten. Die Nüsse haben wir völlig überdacht. Wir wollten dem Anwender das Vorhalten von zwei verschiedenen Serien für Hand und Maschine ersparen. Und: Wir wollten ihm das Finden der richtigen Größe massiv erleichtern. Technisch standen wir zusätzlich vor unserem eigenen Anspruch, den Vorteil der Haltefunktion von Schraubendrehern und Bits auch auf Nüsse zu übertragen. Das ist uns gelungen.

Weblink

http://products.wera.de/de/neuheiten_und_aktionsprodukte_fruehjahr_sommer_2018_8740_a_hf.html

Wera - 8740 A HF
05003337001 - 4013288187215

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
		mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003332001	leuchtpink	3,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003333001	gelb	4,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003334001	gelb	4,0		100,0	12,0	12,5	83,0
05003335001	leuchtorange	5,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003336001	leuchtorange	5,0		100,0	12,0	12,5	83,0
05003337001	rot	6,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003338001	rot	6,0		100,0	12,0	12,5	83,0
05003341001	violett	7,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003342001	violett	7,0		100,0	12,0	12,5	83,0
05003339001	pink	8,0		28,0	12,0	12,5	11,0
05003340001	pink	8,0		100,0	12,0	12,5	83,0
05003383001	leuchtpink		1/8	28,0	12,0	12,5	11,0
05003384001	weiss		9/64	28,0	12,0	12,5	11,0
05003385001	gelb		5/32"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003386001	leuchtorange		3/16"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003387001	rot		7/32"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003388001	tuerkis		1/4"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003389001	pink		5/16"	28,0	12,0	12,5	11,0

Weblink

http://products.wera.de/de/neuheiten_und_aktionsprodukte_fruehjahr_sommer_2018_8740_a_hf.html

Wera - 8740 A HF

05003337001 - 4013288187215

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de