



EAN:	4013288010940	Abmessung:	25x7x7 mm
Teilenr:	05072057001	Gewicht:	5 g
Artikel-Nr:	800/1 Z	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr:	82079030

- Für Schlitzschrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Zähnharte Wera Bits für Schlitzschrauben, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink

http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_schlitzschrauben_800_1_z.html

Wera - 800/1 Z
05072057001 - 4013288010940

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für Schlitzschrauben

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

					
	mm	mm	mm		mm
05056200001	0,5	3,0	25	1	3,0
05056005001	0,5	3,0	39	1 17/32	3,0
05072050001	0,5	4,0	25	1	4,0
05056007001	0,5	4,0	39	1 17/32	4,0
05056010001	0,6	3,5	39	1 17/32	3,5
05072055001	0,6	4,5	25	1	4,5
05056015001	0,6	4,5	39	1 17/32	4,5
05072057001	0,8	5,5	25	1	5,5
05056020001	0,8	4,0	39	1 17/32	4,0
05072059001	1,0	5,5	25	1	5,5
05056025001	0,8	5,5	39	1 17/32	5,5
05072061001	1,2	6,5	25	1	6,2
05056030001	1,0	5,5	39	1 17/32	5,5
05072063001	1,2	8,0	25	1	8,0
05056037001	1,2	6,5	39	1 17/32	6,5
05056040001	1,2	8,0	39	1 17/32	8,0
05072065001	1,6	8,0	25	1	8,0
05056045001	1,6	8,0	39	1 17/32	8,0

Weblink

http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_schlitzschrauben_800_1_z.html

Wera - 800/1 Z

05072057001 - 4013288010940

Wera Werkzeuge GmbH

Körzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de