

## 816 RA Ratschenschraubendreher, 1/4 Zoll x 142.0 mm

Kraftform Kompakt Vario mit Ratschenfunktion.



<b>EAN:</b>	4013288156280	<b>Abmessung:</b>	189x64x38 mm
<b>Teilenr:</b>	05051461001	<b>Gewicht:</b>	187 g
<b>Artikel-Nr:</b>	816 RA	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr:</b>	84661038

- Ratschenschraubendreher mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bit-Wechsel
- Ratsche mit Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel
- Mit Umschaltring (rechts, fest, links)
- Maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben

Hochwertiger Bit-Handhalter. Mit Ratsche, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern. Das Schnellwechselfutter Rapidaptor ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

### Weblink

[http://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vario\\_mit\\_ratschenfunktion\\_feinverzahnung\\_fuer\\_praezises\\_arbeiten\\_816\\_ra.html](http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_mit_ratschenfunktion_feinverzahnung_fuer_praezises_arbeiten_816_ra.html)

Wera - 816 RA  
05051461001 - 4013288156280

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Kraftform Kompakt Vario mit Ratschenfunktion.

816 RA  
Ratschenschraubendreher




Ratschenschraubendreher, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion für blitzschnellen Bit-Wechsel, magnetisch, geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4

Feinverzahnung




44-teilige Feinverzahnung für präzises Arbeiten. Hohe Zeitersparnis beim Verschrauben.

Feine Justierung



Zusätzlich besteht die Möglichkeit, durch die blockierbare Mittelstellung feine Justierarbeiten durchzuführen, ohne jedes Mal die Anzugsrichtungen ändern zu müssen. Fixierbare Mittelstellung zum Feinjustieren.

Richtungswechsel



Ergonomisch zu betätigende Richtungsumschaltung.

Chuck-all




Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-in und self-lock




Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Rapid-spin



Die freilaufende Betätigungshülse erlaubt dem Anwender, den Akku- oder Elektroschrauber während des Schraubvorgangs an der Hülse zu führen. Das erleichtert das Ansetzen in der Schraube und verhindert Abrutschen. Auch als kurze Verlängerung bei 1/4" Anwendungen verwendbar z. B. in Kombination mit Wera Zyklop Knarren.

Weblink

[http://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vario\\_mit\\_ratschenfunktion\\_feinverzahnung\\_fuer\\_praezises\\_arbeiten\\_816\\_ra.html](http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_mit_ratschenfunktion_feinverzahnung_fuer_praezises_arbeiten_816_ra.html)

Wera - 816 RA  
05051461001 - 4013288156280

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# 816 RA Ratschenschraubendreher, 1/4 Zoll x 142.0 mm

Kraftform Kompakt Vario mit Ratschenfunktion.



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm

05051461001	1/4"	142,0
-------------	------	-------

## Weblink

[http://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vario\\_mit\\_ratschenfunktion\\_feinverzahnung\\_fuer\\_praezises\\_arbeiten\\_816\\_ra.html](http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_mit_ratschenfunktion_feinverzahnung_fuer_praezises_arbeiten_816_ra.html)

Wera - 816 RA  
05051461001 - 4013288156280

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)