

# Kraftform Kompakt 100, 52-teilig

Neuheiten und Aktionsprodukte Herbst/Winter 2017/2018



**EAN:** 4013288179968  
**Teilenr:** 05057460001  
**Artikel-Nr:** Kraftform Kompakt 100

**Abmessung:** 155x105x55 mm  
**Gewicht:** 640 g  
**Ursprungsland:** CZ  
**Zolltarifnr:** 82079030



HEX-PLUS



BITORSION



DIAMOND



KRAFTFORM  
ERGONOMICS



RAPIDAPTOR  
TECHNOLOGY



BALL  
END



IMPACT  
PROOF



RAPIDAPTOR  
TECHNOLOGY



ANTI  
ROLL-OFF



ULTRA  
COMPACT



TAKE IT EASY  
TOOL FINDER

## Weblink

[http://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_100\\_kraftform\\_kompakt\\_100.html](http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_100_kraftform_kompakt_100.html)

Wera - Kraftform Kompakt 100  
05057460001 - 4013288179968

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)



- Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Box
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- BiTorsion Bits mit 25 mm Länge für lange Lebensdauer
- Impaktor-Bits mit 50 mm Länge für besonders hohe Anforderungen
- Winkelschlüssel mit Hex-Plus Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben)

52-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität. Kompaktes Werkzeug-Set mit 52 Schraubwerkzeugen. 1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter; 1 B Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine; 30 BiTorsion Bits mit 25 mm Länge für lange Lebensdauer, zähhart (BTZ), für den universellen Einsatz, extrahart (BTH), 12 Impaktor-Bits mit 50 mm Länge für besonders hohe Anforderungen, 8 Winkelschlüssel mit Hex-Plus Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben) und Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel für Arbeiten im Winkel; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial.












#### Weblink

[http://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_100\\_kraftform\\_kompakt\\_100.html](http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_100_kraftform_kompakt_100.html)

Wera - Kraftform Kompakt 100  
05057460001 - 4013288179968

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Satz-Inhalt:

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|    | <b>813 R</b><br>05051272001 1 x 1/4x90   |  | <b>889/4/1 K</b><br>05052502001 1 x 1/4"x50   |
|    | <b>851/1 BTZ PH</b><br>05056420001 2 x PH 1x25<br>05056422001 4 x PH 2x25<br>05056424001 2 x PH 3x25   |  | <b>851/4 IMP DC</b><br>05057656001 2 x PH 2x50<br>05057657001 1 x PH 3x50                               |
|    | <b>855/1 BTH PZ</b><br>05056710001 2 x PZ 1x25<br>05056712001 4 x PZ 2x25<br>05056714001 2 x PZ 3x25   |  | <b>855/4 IMP DC</b><br>05057661001 2 x PZ 2x50<br>05057662001 1 x PZ 3x50                               |
|    | <b>867/1 TORX® BTZ</b><br>05066120001 2 x TX 10x25<br>05066122001 2 x TX 15x25<br>05066124001 3 x TX 20x25<br>05066126001 2 x TX 25x25<br>05066128001 2 x TX 30x25<br>05066130001 1 x TX 40x25   |  | <b>867/4 IMP DC</b><br>05057665001 1 x TX 25x50<br>05057666001 1 x TX 30x50<br>05057667001 1 x TX 40x50 |
|    | <b>800/1 BTZ</b><br>05056064001 1 x 0.8x5.5x25<br>05056066001 1 x 1.0x5.5x25   |  | <b>840/4 IMP DC</b><br>05057644001 1 x 4.0x50<br>05057645001 1 x 5.0x50<br>05057646001 1 x 6.0x50       |
|  | <b>950 PKS</b><br>05133150001 <sup>1)</sup> 1 x 1.5x50<br>05133151001 1 x 2.0x56<br>05133152001 1 x 2.5x63<br>05133153001 1 x 3.0x71<br>05133154001 1 x 4.0x80<br>05133155001 1 x 5.0x90<br>05133156001 1 x 6.0x100<br>05133157001 1 x 8.0x112 |   |   |

1) Herkömmliches Sechskantprofil.

Weblink

[http://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_100\\_kraftform\\_kompakt\\_100.html](http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_100_kraftform_kompakt_100.html)

Wera - Kraftform Kompakt 100  
05057460001 - 4013288179968


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Impaktor Bits




Impaktor-Bits werden z. B. dann benötigt, wenn ein starker Maschinenschrauber eingesetzt werden soll. Impaktor-Bits wurden speziell dafür entwickelt, hohen Maschinenkräften standzuhalten. Unsere beste Bitserie.

### BTH- und BTZ-Bits



BTH- (harte Ausführung) und BTZ-Bits (zähnharte Ausführung) haben eine angelassene BiTorsion-Zone, wodurch die Härte des Schaftes um ca. 20 % gegenüber der Abtriebsspitze reduziert wird. Dadurch wird das Verwinden der Bitspitze bei auftretenden Belastungsspitzen vermieden, was die Lebensdauer des Bits noch weiter erhöht.

### Wera Werkzeugfinder „Take it easy“



„Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

### Rapidaptor Halter



Blitzschneller Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Einhandbedienung. Mit freilaufender Hülse zur leichten Führung des Schraubers. Auch in BiTorsion-Ausführung erhältlich.

### Weblink

[http://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_100\\_kraftform\\_kompakt\\_100.html](http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_100_kraftform_kompakt_100.html)

Wera - Kraftform Kompakt 100  
05057460001 - 4013288179968

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Chuck-all



Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

### Oberflächenschutz



Gestellverchromte Winkelschlüssel für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer.

### Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell „rundgedreht“ zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum „Runddrehen“. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

### Textile Boxen



Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität bei geringem Platzbedarf. Die aus der Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.

### Weblink

[http://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_100\\_kraftform\\_kompakt\\_100.html](http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_100_kraftform_kompakt_100.html)

Wera - Kraftform Kompakt 100  
05057460001 - 4013288179968

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)