



EAN:	4013288038654	Abmessung:	165x120x45 mm
Teilenr:	05057110001	Gewicht:	514 g
Artikel-Nr:	KK 70 Allround	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr:	82079030

- 32-teiliges Set
- Mit starkem Dauermagnet, der auch große und schwere Schrauben hält
- Schnellwechselfutter Rapidaptor erlaubt schnellen Bitwechsel
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz
- In robuster Aufbewahrungs-Box

32-teiliges Set mit Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter "Rapidaptor" und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Universalhalter Rapidaptor mit starkem Dauermagnet, der auch große und schwere Schrauben hält. Gemeinsam mit den 30 Bits ist der Anwender für fast jeden Anwendungsfall gerüstet.

Weblink


http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_70_und_71_kk_70_allround.html

Wera - KK 70 Allround
05057110001 - 4013288038654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 70 und 71

Satz-Inhalt:



816 R
05051462001 1 x 1/4"x119



851/1 TZ PH
05056505001 3 x PH 1x25
05056510001 3 x PH 2x25
05056525001 3 x PH 3x25



867/1 Z TORX® BO
05066500001 1 x TX 10x25
05066505001 1 x TX 15x25
05066510001 1 x TX 20x25
05066515001 1 x TX 25x25
05066525001 1 x TX 30x25
05066530001 1 x TX 40x25



840/1 Z Hex-Plus
05056320001 1 x 4.0x25
05056325001 1 x 5.0x25
05056330001 1 x 6.0x25



889/4/1 K
05052502001 1 x 1/4"x50



855/1 TZ PZ
05056810001 3 x PZ 1x25
05056815001 3 x PZ 2x25
05056825001 3 x PZ 3x25



800/1 TZ
05056210001 1 x 0.6x4.5x25
05056225001 1 x 1.0x5.5x25
05056233001 1 x 1.2x6.5x25

Das Griff/Wechselklingen-System



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Für Hand- und Maschinenverschraubung




Die Sets sind für Hand- und Maschinenverschraubung geeignet.

Chuck-all



Die Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Weblink

http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_70_und_71_kk_70_allround.html

Wera - KK 70 Allround
05057110001 - 4013288038654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Kraftform



Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes – die Hand soll die Form des Handgriffs vorgeben – hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.

An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

Aufbewahrung und Transport



Aufbewahrung und Transport entweder in solider Kunststoffbox oder robuster textiler Box. So ist das Werkzeug immer zur Hand.

Weblink

http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_70_und_71_kk_70_allround.html

Wera - KK 70 Allround
05057110001 - 4013288038654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de