



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| EAN: | 4013288096289 | Abmessung: | 155x130x55 mm |
| Teilenr: | 05059295001 | Gewicht: | 554 g |
| Artikel-Nr: | KK 60 | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr: | 82079030 |

- Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff des Bit-Handhalters für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.

Falttasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter "Rapidaptor" und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. 17-teilig.

Weblink

http://products.wera.de/de/neuheiten_und_aktionsprodukte_fruehjahr_sommer_2018_kk_60.html

Wera - KK 60
05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:



816 R
05051462001 1 x 1/4"x119



855/4 Z PZ
05060029001 1 x PZ 1x89
05060035001 1 x PZ 2x89
05060043001 1 x PZ 3x89



800/4 Z
05059488001 1 x 1.0x5.5x89



851/4 Z PH
05059760001 1 x PH 1x89
05059775001 1 x PH 2x89
05059795001 1 x PH 3x89



867/4 Z TORX® BO
05060050001 1 x TX 10x89
05060051001 1 x TX 15x89
05060052001 1 x TX 20x89
05060053001 1 x TX 25x89
05060054001 1 x TX 30x89



840/4 Z Hex-Plus
05059630001 1 x 3.0x89
05059631001 1 x 4.0x89
05059632001 1 x 5.0x89
05059633001 1 x 6.0x89

Für stationäre und mobile Einsätze



Warum hat man eigentlich so oft nicht das richtige Werkzeug zur Hand? Der Grund: Zu viele Werkzeuge und zu schwere Werkzeughüllen machen das Mitnehmen häufig lästig. Für uns war es eine klare Sache, ein Werkzeug für möglichst viele Anwendungen zu gestalten, das problemlos auch bei mobilen Einsätzen mitgenommen werden kann. Unsere Lösung: Kraftform Kompakt Werkzeuge. Ein Handgriff, in den Klingen mit verschiedenen Profilen eingesetzt werden können. Kompakt und geschützt verstaut in leichten und robusten textilen Taschen oder Kunststoffboxen.



Häufig muss der Anwender sein Werkzeug stationär an seinem Arbeitsplatz und unterwegs bei mobilen Einsätzen nutzen. Ebenso häufig entscheidet sich erst bei der Arbeit, ob manuell oder maschinell verschraubt werden muss. Mit den Werkzeugsets Kraftform Kompakt ist der Anwender mit nur einem Set für beide Verschraubungsarten ausgerüstet. Außerdem sind die Sets in Gürteltaschen oder Kunststoffboxen sauber und übersichtlich untergebracht: das ist für Transport und Verwendung praktisch.

Das Griff/Wechselklingen-System



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Chuck-all



Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.


Weblink

http://products.wera.de/de/neuheiten_und_aktionsprodukte_fruehjahr_sommer_2018_kk_60.html

Wera - KK 60
05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell „rundgedreht“ zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum „Runddrehen“. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

Weblink

http://products.wera.de/de/neuheiten_und_aktionsprodukte_fruehjahr_sommer_2018_kk_60.html

Wera - KK 60
05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de