

## Kraftform Kompakt 62, 33-teilig

Kraftform Kompakt 60, 62



<b>EAN:</b>	4013288096302	<b>Abmessung:</b>	150x130x60 mm
<b>Teilenr:</b>	05059297001	<b>Gewicht:</b>	824 g
<b>Artikel-Nr:</b>	KK 62	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr:</b>	82079030

- Falttasche mit 89 mm langen Bits
- Handhalter Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
- Schnellwechselfutter Rapidaptor erlaubt schnellen Bitwechsel
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz
- Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet

Falttasche zur Befestigung am Gürtel mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter "Rapidaptor" und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. 33-teilig.



### Weblink



[http://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_62.html](http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html)



Wera - KK 62  
05059297001 - 4013288096302



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)



Satz-Inhalt:



 **816 R**  
 05051462001 1 x 1/4"x119  




 **855/4 Z PZ**  
 05060029001 1 x PZ 1x89  
 05060035001 1 x PZ 2x89  
 05060043001 1 x PZ 3x89  




 **840/4 Z Hex-Plus BO**  
 05059640001 1 x 2.0x89  
 05059641001 1 x 2.5x89  
 05059642001 1 x 3.0x89  
 05059643001 1 x 4.0x89  
 05059644001 1 x 5.0x89  
 05059645001 1 x 6.0x89  


 **871/4 TORQ-SET® Mplus**  
 05066682001 1 x 10x89  
 05066686001 1 x 6x89  
 05066687001 1 x 8x89  


 **857/4 Z Spanner**  
 05057160001 1 x 4x89  
 05057161001 1 x 6x89  
 05057162001 1 x 8x89  
 05057163001 1 x 10x89  


 **851/4 Z PH**  
 05059760001 1 x PH 1x89  
 05059775001 1 x PH 2x89  
 05059795001 1 x PH 3x89  


 **867/4 Z TORX® BO**  
 05060048001 1 x TX 8x89  
 05060050001 1 x TX 10x89  
 05060051001 1 x TX 15x89  
 05060052001 1 x TX 20x89  
 05060053001 1 x TX 25x89  
 05060054001 1 x TX 30x89  
 05060056001 1 x TX 40x89  
 05060057001 1 x TX 27x89  


 **800/4 Z**  
 05059490001 1 x 1.2x6.5x89  


 **875/4 TRI-WING®**  
 05066785001 1 x 1x89  
 05066786001 1 x 2x89  
 05066787001 1 x 3x89  
 05066788001 1 x 4x89  


Weblink

[http://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_62.html](http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html)

Wera - KK 62  
 05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Kraftform Kompakt



Warum hat man eigentlich so oft nicht das richtige Werkzeug zur Hand? Der Grund: Zu viele Werkzeuge und zu schwere Werkzeugtaschen machen das Mitnehmen häufig lästig. Für uns war es eine klare Sache, ein Werkzeug für möglichst viele Anwendungen zu gestalten, das problemlos auch bei mobilen Einsätzen mitgenommen werden kann. Unsere Lösung: Kraftform Kompakt Werkzeuge. Ein Handgriff, in den Klingen mit verschiedenen Profilen eingesetzt werden können. Kompakt und geschützt verstaut in leichten und robusten textilen Taschen oder Kunststoffboxen.

### Für stationäre und mobile Einsätze




Häufig muss der Anwender sein Werkzeug stationär an seinem Arbeitsplatz und unterwegs bei mobilen Einsätzen nutzen. Ebenso häufig entscheidet sich erst bei der Arbeit, ob manuell oder maschinell verschraubt werden muss. Mit den Werkzeugsets Kraftform Kompakt ist der Anwender mit nur einem Set für beide Verschraubungsarten ausgerüstet. Außerdem sind die Sets in Gürteltaschen oder Kunststoffboxen sauber und übersichtlich untergebracht: das ist für Transport und Verwendung praktisch.

### Das Griff/Wechselklingen-System



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

### Für Hand- und Maschinenverschraubung



Die Sets sind für Hand- und Maschinenverschraubung geeignet.

### Weblink

[http://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_62.html](http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html)

Wera - KK 62  
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Chuck-all



Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

### Hex-Plus




Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell „rundgedreht“ zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum „Runddrehen“. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

### TRI-WING®



Das TRI-WING® Schraubensystem findet sich vorwiegend in der Luftfahrt- und Haushaltstechnik (hier z. B. an stromführenden Teilen). Die asymmetrische Anordnung der drei Profilflanken verhindert den Einsatz von anderen als den Original-Werkzeugen. Die hochpräzise Profilausführung garantiert den sicheren Sitz der Werkzeugs in der Schraube. Die Klingen werden aus Bit-Material gefertigt. Das Wera Know-how in bezug auf die Härtetechnik sorgt für eine lange Lebenszeit des Werkzeugs.

### TORQ-SET® Mplus



Das von Wera entwickelte Mplus Profil weist gegenüber Werkzeugen mit dem konventionellen TORQ-SET® Profil stärkere Flanken auf. Dadurch ergibt sich ein wesentlich höheres Bruchdrehmoment und eine vielfach längere Lebensdauer des Wera TORQ-SET® Mplus Werkzeugs.

### Weblink

[http://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_62.html](http://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html)

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)