



EAN: 4013288165695
Teilenr: 05073675001
Artikel-Nr: Kraftform Micro 12
Universal 1

Abmessung: 245x115x55 mm
Gewicht: 356 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr: 82054000

- Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten
- Z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure
- Der durchdachte Elektroniker-Schraubendreher
- Kraftform Micro Schraubendrehersatz in robuster Tasche

Wera Micro Schraubendreher im Set für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Aufbewahrung und Transport in robuster Gürteltasche, so ist das Werkzeug immer zur Hand.

Weblink

http://products.wera.de/de/neuheiten_und_aktionsprodukte_fruehjahr_sommer_2018_kraftform_micro_12_universal_1.html

Wera - Kraftform Micro 12 Universal 1
05073675001 - 4013288165695



Satz-Inhalt:



2050 PH Micro
 05118020001¹⁾ 1 x PH 00x60
 05118022001²⁾ 1 x PH 0x60

1) Optimierte für japanische PH-Schrauben
 2) Größe 0 entsprechend JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert



2067 TORX® HF
 05118181001 1 x TX 5x40
 05118182001 1 x TX 6x40



2035 Micro
 05118002001 1 x 0.23x1.5x40
 05118004001 1 x 0.30x1.8x60
 05118006001 1 x 0.40x2.0x60
 05118008001 1 x 0.40x2.5x80
 05118010001 1 x 0.50x3.0x80



2054 Micro
 05118062001 1 x 0.9x40
 05118066001 1 x 1.5x60
 05118068001 1 x 2x60

Kraftform Micro Griff



Verschrauben in Elektronik und Feinmechanik ist oft mühsam und zeitraubend. Damit wollten wir uns nicht zufrieden geben. Wir haben herausgefunden, was dem Anwender wichtig ist – Arbeitsgeschwindigkeit, Drehmoment, Genauigkeit – und uns ganz speziell darum gekümmert.



Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

Der durchdachte Elektroniker-Schraubendreher



Der Kraftform Micro mit seinen drei Zonen und ihrer speziellen Anordnung erfüllt diese Anforderungen perfekt. Die leichtlaufende Kappe, auf der die Hand abgestützt werden kann, unterstützt diese Vorteile ideal.

Die Präzisionszone



Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Weblink

http://products.wera.de/de/neuheiten_und_aktionsprodukte_fruehjahr_sommer_2018_kraftform_micro_12_universal_1.html

Wera - Kraftform Micro 12 Universal 1
 05073675001 - 4013288165695


Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Die Kraftzone




Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

Die Schnelldrehzone



Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.

Wera Black Point Spitze



Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.

Anwendungsgebiete



Unverzichtbar z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere, EDV-Hardwaremonteure oder Modellbauer.

Weblink

http://products.wera.de/de/neuheiten_und_aktionsprodukte_fruehjahr_sommer_2018_kraftform_micro_12_universal_1.html

Wera - Kraftform Micro 12 Universal 1
05073675001 - 4013288165695

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de