

## Kraftform Kompakt 60 RA, 17-teilig

Kraftform Kompakt mit Ratschenfunktion



<b>EAN:</b>	4013288155290	<b>Abmessung:</b>	190x135x55 mm
<b>Teilenr:</b>	05051040001	<b>Gewicht:</b>	560 g
<b>Artikel-Nr:</b>	KK 60 RA	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr:</b>	82079030

- Kraftform Kompakt 60 RA mit Ratschenfunktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten
- Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig mit Rapidaptor-Technologie
- Mit Ratschenfunktion
- Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel; Umschaltring (rechts, fest, links)
- Maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern

17-teiliges Set mit 89 mm langen Bits in praktischer Falttasche. Mit 1 Handhalter 816 RA Kraftform mit Ratschenfunktion: Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern. 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie für ermüdungsarmes Arbeiten und blitzschnellen Bit-Wechsel. Magnetisch.

### Weblink

[http://products.wera.de/de/werkzeuge\\_fuer\\_die\\_luftfahrtindustrie\\_kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_mit\\_ratschenfunktion\\_kk\\_60\\_ra.html](http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_mit_ratschenfunktion_kk_60_ra.html)

Wera - KK 60 RA  
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Satz-Inhalt:

 **816 RA**  
05051461001 1 x 1/4"x142.0



 **855/4 Z PZ**  
05060029001 1 x PZ 1x89  
05060035001 1 x PZ 2x89  
05060043001 1 x PZ 3x89



 **800/4 Z**  
05059488001 1 x 1.0x5.5x89



 **851/4 Z PH**  
05059760001 1 x PH 1x89  
05059775001 1 x PH 2x89  
05059795001 1 x PH 3x89



 **867/4 Z TORX® BO**  
05060050001 1 x TX 10x89  
05060051001 1 x TX 15x89  
05060052001 1 x TX 20x89  
05060053001 1 x TX 25x89  
05060054001 1 x TX 30x89



 **840/4 Z Hex-Plus**  
05059630001 1 x 3.0x89  
05059631001 1 x 4.0x89  
05059632001 1 x 5.0x89  
05059633001 1 x 6.0x89



**816 RA**  
Ratschenschraubendreher



Ratschenschraubendreher, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion für blitzschnellen Bit-Wechsel, magnetisch, geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4

**Das Griff/Wechselklingen-System**



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

**Feine Justierung**



Zusätzlich besteht die Möglichkeit, durch die blockierbare Mittelstellung feine Justierarbeiten durchzuführen, ohne jedes Mal die Anzugsrichtungen ändern zu müssen. Fixierbare Mittelstellung zum Feinjustieren.

**Richtungswechsel**



Ergonomisch zu betätigende Richtungsumschaltung.


**Weblink**

[http://products.wera.de/de/werkzeuge\\_fuer\\_die\\_luftfahrtindustrie\\_kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_mit\\_ratschenfunktion\\_kk\\_60\\_ra.html](http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_mit_ratschenfunktion_kk_60_ra.html)

Wera - KK 60 RA  
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Feinverzahnung



44-teilige Feinverzahnung für präzises Arbeiten. Hohe Zeitersparnis beim Verschrauben.

Chuck-all



Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

Weblink

[http://products.wera.de/de/werkzeuge\\_fuer\\_die\\_luftfahrtindustrie\\_kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_mit\\_ratschenfunktion\\_kk\\_60\\_ra.html](http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_mit_ratschenfunktion_kk_60_ra.html)

Wera - KK 60 RA  
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de