



EAN:	4013288003256	Abmessung:	161x26x26 mm
Teilenr:	05110001001	Gewicht:	28 g
Artikel-Nr:	335	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr:	82054000



- Schlitz-Schraubendreher ▣ Elektriker Klinge
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Nicromatt

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Elektriker Klinge. Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. „Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Weblink

http://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_335.html

Wera - 335

05110001001 - 4013288003256

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

**Lasertip verhindert
Herausrutschen**



Kraftform Plus Schraubendreher – begreifbare Ergonomie. Schon das gesamte Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz. Im Zusammenspiel mit weiteren technischen und praktischen Produktvorteilen wie der Lasertip-Spitze für sicheren Sitz in der Schraube sind Kraftform-Schraubendreher die ideale Wahl, wenn es um die Handverschraubung geht.



Immer wieder passiert es, dass man beim Verschrauben aus der Schraube rutscht. Manchmal werden dabei wertvolle Oberflächen beschädigt oder man verletzt sich sogar. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche „beißt“ sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen kann damit vermieden werden.

Lasertip



Mittels eng fokussiertem Laserlicht wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur erzeugt. Die Laserbehandlung bewirkt eine Härte der Spuren von bis zu 1000 HV 0,3. Wera Lasertip krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Bei Schlitz, Phillips und Pozidriv.

Verringerte Anpresskraft



Wera Lasertip verringert die benötigte Anpresskraft und erhöht die Kraftübertragung. Das Schrauben wird sicherer und komfortabler.

Weblink

http://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_335.html

Wera - 335

05110001001 - 4013288003256

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – Serie 300

Take it easy Werkzeugfinder



Schraubendreher Take it easy: Farbkenzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Kraftform



Die Grundüberlegung zur Urform des Kraftform-Griffes – die Hand soll die Form des Handgriffes vorgeben – hat sich bis heute als richtig erwiesen. Bereits in den 60er Jahren entwickelte Wera mit dem weltweit anerkannten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Schraubendrehergriff, der in der Form der menschlichen Hand angepasst ist. Nach langer Entwicklungsarbeit wurde 1968 der Wera Kraftform-Griff in den Markt eingeführt. Bis heute wurde er durch neue Technologien optimiert, jedoch hat er die bewährte Form behalten, denn auch die menschliche Hand hat sich seitdem nicht geändert.

An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffes werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

Schnelles Umgreifen



Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des „Festklebens“ der Haut am Griff. Die weicheren, „rutschfesten“ Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.

Weblink

http://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_335.html

Wera - 335

05110001001 - 4013288003256

Wera Werkzeuge GmbH








Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05008006001 ¹⁾	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64	2 3/8
05110000001 ¹⁾	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32	2 3/8
05008007001 ¹⁾	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32	3
05008008001 ¹⁾	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8	6
05008009001 ¹⁾	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8	8
05110001001¹⁾	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8	3 1/8
05008015001	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64	4
05110002001	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64	5
05110003001	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64	8
05110004001	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32	4
05110005001	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32	6
05110006001	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32	8
05008027001 ¹⁾	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32	12
05110007001	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32	5
05008055001	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32	6
05110008001	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32	8
05008060001 ¹⁾	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32	12
05008061001	1,2	6,0	100	105	6,0	5/16	4

1) kein Lasertip

Weblink

http://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_300_335.html

Wera - 335

05110001001 - 4013288003256

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de