

Serie ESD



EAN: 4013288181176
Teilenr: 05030081001
Artikel-Nr: 1572 ESD

Abmessung: 157x13x13 mm
Gewicht: 13 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr: 82054000



- Schraubendreher für Microstix®-Schrauben
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von $< 10^9$ Ohm
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit ergonomischem Kraftform-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten

Elektrostatisch abgesicherter Schraubendreher für Microstix-Schrauben. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Mit ergonomischem Kraftform-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten und Black Point Spitze für hohen Korrosionsschutz.

Weblink

http://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1572_esd.html

Wera - 1572 ESD
05030081001 - 4013288181176

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Wera ESD Werkzeuge



Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strengeren Vorschriften einiger Technologieunternehmen.

Schutz vor elektrostatischer Energie




Der elektrische Oberflächenwiderstand des Wera ESD Materials liegt bei $\leq 10^9$ Ohm. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt.

Kraftform Micro Griff




Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

Die Kraftzone



Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

Die Präzisionszone



Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

Die Schnelldrehzone




Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.

Drehbare Kappe und Schnelldrehzone



Dank der drehbaren Kappe und der Schnelldrehzone unterhalb dieser Kappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen wie bei Feinschraubendrehern ohne drehbare Kappe entfällt.

Wera Black Point Spitze



Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.

Weblink






http://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1572_esd.html

Wera - 1572 ESD
05030081001 - 4013288181176

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05030080001	m	40	97	2,5	1 9/16
05030081001	00	40	97	2,5	1 9/16
05030082001	F	40	97	2,5	1 9/16
05030083001	0	40	97	2,5	1 9/16
05030084001	1	40	97	2,5	1 9/16

Weblink

http://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1572_esd.html

Wera - 1572 ESD

05030081001 - 4013288181176

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de