

Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 1.0 x 5.5 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| EAN: | 4013288163905 | Abmessung: | 154x13x13 mm |
| Teilenr: | 05003408001 | Gewicht: | 22 g |
| Artikel-Nr: | KK 60 iS | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr: | 82054000 |

- Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können so erreicht und betätigt werden
- Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
- 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Wechselklinge mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Weblink

http://products.wera.de/de/vde_werkzeuge_kraftform_kompakt_vde_kk_60_is.html

Wera - KK 60 iS
05003408001 - 4013288163905

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Stückgeprüft




Die Kraftform Kompakt VDE Sets beinhalten einen isolierten Handgriff sowie isolierte Wechselklingen zum Austausch ohne Sonderwerkzeug.



Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Schraubendreher auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Schraubendreher werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.

VDE-Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser



Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE



Passend für Kraftform Handhalter 7400 VDE und 817 VDE.

Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | inch | inch |
| 05003406001 | 0,6 | 3,5 | 154 | 9/64 | 6 1/16 |
| 05003407001 | 0,8 | 4,0 | 154 | 5/32 | 6 1/16 |
| 05003408001 | 1,0 | 5,5 | 154 | 7/32 | 6 1/16 |

Weblink

http://products.wera.de/de/vde_werkzeuge_kraftform_kompakt_vde_kk_60_is.html

Wera - KK 60 iS
05003408001 - 4013288163905

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 1.0 x 5.5 x 154 mm

Kraftform Kompakt VDE



Weblink

http://products.wera.de/de/vde_werkzeuge_kraftform_kompakt_vde_kk_60_is.html

Wera - KK 60 iS

05003408001 - 4013288163905

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de