

8100 SA All-in Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch, 42-teilig

Zyklop Speed Knarren, 1/4"



EAN: 4013288190994
Teilenr: 05003755001
Artikel-Nr: 8100 SA All-In

Abmessung: 220x140x70 mm
Gewicht: 1240 g
Ursprungsland: CZ
Zolltarifnr: 82041100



Weblink

http://products.wera.de/de/neuheiten_und_aktionsprodukte_fruehjahr_sommer_2018_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



- 42 teiliges Knarren-Sortiment in robuster Textilbox
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Bit-Nüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- TORX®, Hex-Plus- und Außensechskantnüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
- Verwendbar für Wera 2go

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.

Weblink

http://products.wera.de/de/neuheiten_und_aktionsprodukte_fruehjahr_sommer_2018_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Speed Knarren, 1/4"

Satz-Inhalt:

	8000 A 05003500001 1 x 1/4"x152.0		8796 LA 05003531001 1 x 1/4"x150.0
	8794 A 05003527001 1 x 1/4"x56.0		8790 HMA HF 05003717001 1 x 4.0x23.0 05003718001 1 x 4.5x23.0 05003719001 1 x 5.0x23.0 05003720001 1 x 5.5x23.0 05003721001 1 x 6.0x23.0 05003722001 1 x 7.0x23.0 05003723001 1 x 8.0x23.0 05003724001 1 x 9.0x23.0 05003725001 1 x 10.0x23.0 05003726001 1 x 11.0x23.0 05003727001 1 x 12.0x23.0 05003728001 1 x 13.0x23.0 05003729001 1 x 14.0x23.0
	8767 A HF 05003360001 1 x TX 8x28.0 05003361001 1 x TX 9x28.0 05003362001 1 x TX 10x28.0 05003363001 1 x TX 15x28.0 05003364001 1 x TX 20x28.0 05003365001 1 x TX 25x28.0 05003367001 1 x TX 27x28.0 05003369001 1 x TX 30x28.0 05003371001 1 x TX 40x28.0		8740 A 05003330001 1 x 2.0x28.0 05003331001 1 x 2.5x28.0
	8740 A HF 05003332001 1 x 3.0x28.0 05003333001 1 x 4.0x28.0 05003335001 1 x 5.0x28.0 05003337001 1 x 6.0x28.0 05003341001 1 x 7.0x28.0 05003339001 1 x 8.0x28.0		8751 A 05003350001 1 x PH 1x28.0 05003351001 1 x PH 2x28.0 05003352001 1 x PH 3x28.0
	8755 A 05003353001 1 x PZ 1x28.0 05003354001 1 x PZ 2x28.0 05003355001 1 x PZ 3x28.0		8700 A FL 05003320001 1 x 0.8x5.5x28.0 05003322001 1 x 1.2x6.5x28.0
	Mutterentnahme-Werkzeug 05050005001 1 x 43.0x14.0		

Weblink

http://products.wera.de/de/neuheiten_und_aktionsprodukte_fruehjahr_sommer_2018_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Speed Knarren, 1/4"

Zyklus „6 in 1“



Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX®-Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Webink

http://products.wera.de/de/neuheiten_und_aktionsprodukte_fruehjahr_sommer_2018_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Zyklop Speed Knarren, 1/4"

Steckschlüsseinsatz mit Haltefunktion für Außensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Außensechskant-Schraube im Steckschlüsseinsatz wird durch zwei federnde Kugeln und einen dauerelastischen hochfesten Schrumpfschlauch gewährleistet. Dieser wird durch einen vorderen Stahlbund wirksam gegen mechanische Verletzungen geschützt. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Wera Werkzeugfinder „Take it easy“



„Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkenzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Mutterentnahme-Werkzeug



Mit diesem Werkzeug können Schraubenmutter einfach aus Steckschlüsseinsätzen mit Haltefunktion entnommen werden.

Sicherer Halt und leichte Entnahme



Der neue leichtgängige Drehmechanismus garantiert sowohl die sichere und klapperfreie Aufbewahrung als auch die einfache Entnahme des Werkzeugs.

Weblink

http://products.wera.de/de/neuheiten_und_aktionsprodukte_fruehjahr_sommer_2018_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de