

# 97 43 200

## Crimp-systemtang til udskiftelige crimpindsatser



PATENTED



- Kun ét værktøj til næsten 1000 crimpanvendelser
- Nærmest parallel crimpbevægelse
- Vedblivende høj crimpkvalitet pga. præcisionsprofiler og tvangsspærre med trin (kan låses op)
- Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) fra fabrikens side, kan justeres
- Kraftforstærkning pga. vægtstangsudveksling for arbejde uden anstrengelse
- Ergonomisk formede greb
- Forskellige positioneringshjælpemidler til præcis positionsbestemmelse
- Crimpindsatser til anvendelser, som går videre end det tilbudte sortiment, på forespørgsel
- Krom-Vanadium-elektrostål i specialkvalitet, oliehardt
- I plastkuffert; skumplastindlæg med udskæringer til opbevaring af crimpindsatser og positioneringshjælpemidler; med montageværktøj (unbrakonøgle), skruer og møtrikker
- Uden crimpindsats



Med mulighed for at presse næsten alle aktuelle crimpforbindelser i ét værktøj med top moderne crimp tangteknik, crimp-systemtang løser så godt som alle opgaver inden for den mobile og stationære crimptechnik og er et fremragende professionelt værktøj til standardcrimppopgaver.

<b>Artikel-nr.</b>	97 43 200
<b>EAN</b>	4003773030812
<b>Tang</b>	bruneret
<b>Greb</b>	med flerkomponent-håndtag
<b>Anvendelse</b>	se crimpprofil-tabel
<b>Længde mm</b>	200
<b>vægt netto g</b>	988



97 43 200 med crimpindsats 97 49 06 til isolerede kabelsko, stikforbindere og stødforbindere



97 43 200 med crimpindsats 97 49 09 til kabeltyller



97 43 200 med crimpindsats 97 49 24 og positioneringshjælp 97 49 93 til D-Sub-stik

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



### Reservedele

Artikel-nr.	EAN	
97 49 200 01	4003773053927	Fjeder til 97 43

### Tilbehør

Artikel-nr.	EAN	
97 49 04	4003773030850	Crimpindsats til uisolerede, åbne stikforbindere (2,8 + 4,8 mm)
97 49 05	4003773030867	Crimpindsats til uisolerede, åbne stikforbindere (4,8 + 6,3 mm)
97 49 06	4003773030836	Crimpindsats til isolerede kabelsko + stikforbindere

97 49 08	4003773030874	Crimpingsats til isolerede + uisolerede kabeltyller
97 49 09	4003773030881	Crimpingsats til kabeltyller
97 49 10	4003773076896	Crimpingsats til uisolerede rør- og pressekabelsko iht. DIN 46237 og isolerede stød- og klemmeforbinder iht. DIN 46341
97 49 11	4003773076902	Crimpingsats til uisolerede klemme-, rør- og pressekabelsko iht. DIN 46234 og DIN 46235 samt uisolerede klemme-, stød- og presseforbinder iht. DIN 46341 og DIN 46267
97 49 13	4003773030843	Crimpingsats til uisolerede klemme-, rør- og pressekabelsko iht. DIN 46234 og DIN 46235 samt uisolerede klemme-, stød- og presseforbinder iht. DIN 46341 og DIN 46267
97 49 14	4003773077756	Crimpingsats til uisolerede klemme-, rør- og pressekabelsko iht. DIN 46234 og DIN 46235 samt uisolerede klemme-, stød- og presseforbinder iht. DIN 46341 og DIN 46267
97 49 15	4003773043164	Crimpingsats til fanestik og uisolerede, åbne stikforbinder, 4,8 + 6,3 mm
97 49 16	4003773040675	Crimpingsats til isolerede kabelsko + stikforbinder
97 49 18	4003773063186	Crimpingsats til twin-kabeltyller
97 49 19	4003773030898	Crimpingsats til kabeltyller
97 49 20	4003773045069	Crimpingsats til F-stik til TV- og satellittilslutning
97 49 23	4003773052135	Crimpingsats til uisolerede kabelsko + kabelforbinder
97 49 24	4003773030911	Crimpingsats til D-Sub-stik
97 49 30	4003773030904	Crimpingsats til uisolerede stødforbinder
97 49 35	4003773034315	Crimpingsats til tændrørsstik og fordelere
97 49 40	4003773030959	Crimpingsats til koaksial-forbinder
97 49 44	4003773041443	Crimpingsats til rullede kontakter
97 49 50	4003773030966	Crimpingsats til koaksial-forbinder / auto-telefon
97 49 54	4003773041450	Crimpingsats til modulstik
97 49 60	4003773030928	Crimpingsats til snoede kontakter (HTS + Harting)
97 49 61	4003773045137	Crimpingsats til snoede kontakter (Harting)
97 49 62	4003773063179	Crimpingsats til solar-stikforbinder (Huber + Suhner)
97 49 63	4003773066675	Crimpingsats til solar-stikforbinder (Huber + Suhner)
97 49 64	4003773044055	Crimpingsats til ABS-stik
97 49 65	4003773066682	Crimpingsats til solar-stikforbinder MC 3 (Multi-Contact)
97 49 65 1	4003773066729	Positioneringshjælp til 97 49 65 (solar-stikforbinder MC3)
97 49 66	4003773066699	Crimpingsats til solar-stikforbinder MC4 (Multi-Contact)
97 49 66 1	4003773066736	Positioneringshjælp til 97 49 66 (solar-stikforbinder MC4)
97 49 67	4003773066705	Crimpingsats til solar-stikforbinder SunCon (Hirschmann)
97 49 68	4003773066712	Crimpingsats til drejede solar-stikforbinder (Tyco)
97 49 68 1	4003773066743	Positioneringshjælp til 97 49 68 (solar-stikforbinder Solarlok)
97 49 70	4003773030942	Crimpingsats til Western-stik
97 49 71	4003773075066	Crimpingsats til solar-stikforbinder MC4 (Multi-Contact)
97 49 74	4003773044062	Crimpingsats til uskærmede Molex-stik
97 49 76	4003773047513	Crimpingsats til afskærmede Stewart-stik
97 49 81	4003773042778	Crimpingsats til Harting-stik til lysbølgeledere
97 49 82	4003773042785	Crimpingsats til Telegärtner-stik til lysbølgeledere
97 49 83	4003773044079	Crimpingsats til FSMA-, ST-, SC-, STSC/K-stik
97 49 84	4003773042792	Crimpingsats til Harting/Suhner-stik til lysbølgeledere
97 49 87	4003773043331	Crimpingsats til F-FSMA-; ST- og MIC-stik til lysbølgeledere
97 49 90	4003773031017	Positioneringshjælp til 97 49 60 (HTS + Harting)
97 49 91	4003773045144	positioneringshjælp til 97 49 61 (Harting)
97 49 93	4003773047926	Positioneringshjælp til 97 49 24 (D-Sub-stik)
97 49 94	4003773030997	Positioneringshjælp til 97 49 04
97 49 95	4003773031000	Positioneringshjælp til 97 49 05