

# 00 21 19 LB S

## KNIPEX L-BOXX® sanitet i 52 dele



- Udstyret med 52 mærkeværktøjer, delvist VDE-testet efter DIN EN 60900
- Det er muligt at forbinde flere bokse med hinanden uden problemer
- Fleksibel indvendig opdeling
- Med todelt værktøjsmappe af slidstærkt polyester
- Værktøjsmapperne er forbundet med hinanden med velcro
- Bærehåndtag kan sænkes ned i en fordybning i låget for at spare plads.
- Ergonomisk formede håndtag og ekstra greb på siden for fleksibel og komfortabel håndtering
- Mål udvendigt (b x h x d): 442 x 151 x 357 mm; mål indvendigt (b x h x d): 375 x 107 x 311 mm
- Robust boks af slag- og stødfast ABS-kunststof

<b>Artikel-nr.</b>	00 21 19 LB S
<b>EAN</b>	4003773081630
<b>vægt netto g</b>	9400

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

L-BOXX® er et registreret varemærke tilhørende Sortimo International GmbH

### Leveringsomfang 00 21 19 LB S (25)

Artikel-nr.			Antal	Nominelt mål	
00 11 01	Knipex	KNIPEX TwinKey®, til almindelige skabe og spærresystemer	1		
26 16 200	Knipex	Fladruntang med skær, (Storkenæbstang)	1	200 mm	
74 06 180	Knipex	Kraft-skævbidder	1		
86 03 250	Knipex	Tangnøgle, tang og skruenøgle i ét værktøj	1		
87 01 250	Knipex	KNIPEX Cobra®, Hightech-vandpumpetang	1	250 mm	
87 01 400	Knipex	KNIPEX Cobra® XL, Rør- og vandpumpetang	1		
98 20 35	Knipex	Skruetrækkere til kærnskruer	1	3,5 x 100 mm	
98 20 55	Knipex	Skruetrækkere til kærnskruer	1	5,5 mm x 125 mm	
98 26 15	Knipex	Skruetrækker til Torx®-skruer	1	TX15	
98 26 20	Knipex	Skruetrækker til Torx®-skruer	1	TX20	
98 26 25	Knipex	Skruetrækker til Torx®-skruer	1	TX25	
98 24 01	Knipex	Skruetrækker til krydskærnskruer, Phillips®	1	PH 1	
98 24 02	Knipex	Skruetrækker til krydskærnskruer, Phillips®	1	PH 2	
361 252 1	Rennsteig	Elektrikermejsel	1	250 x 10 mm	
005655	Wera	Spændingstester, enpolet, 247	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
004018	Wera	Zyklop metal-skraldesæt 8100 SA 8, i 28 dele	1	1/4"	
003760	Wera	Joker dobbelt gaffelnøgle	1	10 x 13 mm	
022086	Wera	Sekskant-nøglesæt	1	1,5 - 10 mm	
90958	Heyco	Ekspres nøgle	1	17 x 19 mm; M 10	
16640003	Heyco	Sikkerheds-cutterkniv	1	18 mm	
101-0300	Picard	Smedehammer	1	300 g	
340 250 1	Rennsteig	Murermejsel	1	250 mm	
02281	Stabila	Vaterpas type 70	1	30 cm	
71510-000	Picard	Meterstav (tommestok)	1	2 m	
6135-0	Zenten	Rørskærer	1	3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"	