

00 21 19 LB E

L-BOXX® KNIPEX Electro 65 pièces



- Contenant 65 outils de marque, pour certains homologués VDE selon DIN EN 60900
- Possibilité de connecter plusieurs boîtes en toute fiabilité
- Aménagement intérieur souple
- Avec carte à outils en deux parties en tissu polyester très résistant
- Les intercalaires à outils s'assemblent par autoagrippage
- La poignée peut s'escamoter dans un renforcement du couvercle pour gagner de la place.
- Poignées ergonomiques et gaines latérales additionnelles pour maniement souple et confortable
- Dimensions, extérieur (L x H x P) : 442 x 151 x 357 mm ; dimensions, intérieur (L x H x P) : 375 x 107 x 311 mm
- Robuste coffret en plastique ABS antichoc

Réf.	00 21 19 LB E
EAN	4003773081623
Poids net g	7800

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

L-BOXX® est une marque déposée de Sortimo International GmbH

Livré avec 00 21 19 LB E (21)

Réf.			Quantité	dimension nominale	
00 11 01	Knipex	KNIPEX TwinKey®, pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standards	1		
08 26 145	Knipex	Pince universelle multi-fonctions	1		
12 42 195	Knipex	KNIPEX MultiStrip 10, Pince à dénuder automatique	1		
13 86 200	Knipex	Pince pour installations électriques	1		
16 95 01 SB	Knipex	KNIPEX ErgoStrip®, Outil universel à dénuder	1		
26 26 200	Knipex	Pince demi-ronde avec tranchant, (pince bec de cigogne)	1	200 mm	
70 06 160	Knipex	Pince coupante de côté	1	160 mm	
74 06 200	Knipex	Pince coupante de côté à forte démultiplication	1	200 mm	
86 03 180	Knipex	Pince-clé, pince et clé à la fois	1	180 mm	
87 01 180	Knipex	KNIPEX Cobra®, Pince multiprise de pointe	1	180 mm	
97 53 04	Knipex	Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble, avec accès latéral	1		
98 52	Knipex	Couteau d'électricien pour câbles	1	185 mm	
98 25 01 SL	Knipex	Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme, Pozidriv®	1	PZ1	
98 20 35 SL	Knipex	Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue	1	3,5 x 100 mm	
05003484001	Wera	Jeu de 16 lames interchangeables VDE, Slim	1		
004018	Wera	Jeu de clés à cliquet métalliques Zyklop 8100 SA 8, 28 pièces	1	1/4"	
003760	Wera	Double clé à fourche Joker	1	10 x 13 mm	
101-0300	Picard	Marteau de mécanicien	1	300 g	
361 252 1	Rennsteig	Burin d'électricien	1	250 x 10 mm	
16135	Stabila	Niveau type 70 Electric	1	430 mm	
18115	Stabila	Mini-niveau Pocket Electric	1	68 mm	