

97 43 200

Puristus-järjestelmäpihdit vaihdettavia kutisteosia varten



PATENTED



- Vain yksi työkalu lähes 1000 kutistetoimintaan
- Lähes samansuuntainen puristusliike
- Muuttumaton korkea puristuslaatu tarkkuusosien ja pakkolukituksen ansiosta (avattava)
- Puristuspaino on asetettu tarkasti tehtaalla (kalibroitu), voidaan jälkikäyttää
- Voimavahvistus vipuvoimansiirrolla rasittamattomaan työskentelyyn
- Ergonomisesti muotoillut kahvat
- Erilaisia paikoitusapuja tarkkaan paikan tunnistukseen
- Kutisteosat käyttöihin, jotka jäävät tarjotun lajitelman ulkopuolelle toimitetaan pyynnöstä
- Erikoisluokan kromivanadiinisähköteräs, öljykarkaistu
- Muovilaukussa; vaahtomuoviin upotettu, jossa syvennys kutisteosien ja paikoitusapujen säilytykseen; asennustyökalulla (kuusiokoloavain), ruuveilla ja muttereilla
- Ilman kutisteosaa



Mahdollisuudella puristaa lähes kaikki aktuellit puristusliitokset yhdellä työkalulla mitä uudenaikaisimmalla puristuspihtiteknikalla, crimp-järjestelmäpihdit ratkaisevat lähes kaikki tehtävät liikkuvassa ja paikallisessa puristustekniikassa ja se on vakiopuristuksissa erinomainen työkalu.

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Tuotenumero | 97 43 200 |
| EAN | 4003773030812 |
| Pihdit | kiillotettu ruskeaksi |
| Kahvat | monikomponentti kahvakuorilla |
| Käyttö | katso kutisteosataulukko |
| Pituus mm | 200 |
| Paino netto g | 988 |



97 43 200
krimppausosalla 97 49
06 eristetyille
kaapelikengälle,
pistokeliittimiin ja
puskuliittimiin



97 43 200 kutisteosalla
97 49 09
johdinpääholkeille



97 43 200 kutisteosalla
97 49 24 ja
paikoitusavulla 97 49
93 für D-Su-
-pistokkeeseen

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



Varaosat

| | | |
|--------------------|---------------|-------------------------|
| Tuotenumero | EAN | |
| 97 49 200 01 | 4003773053927 | Jousi tuotteeseen 97 43 |

Varusteet

| | | |
|--------------------|---------------|---|
| Tuotenumero | EAN | |
| 97 49 04 | 4003773030850 | Kutisteosa eristämättömiin, avoimiin liittimiin 2,8 + 4,8 mm |
| 97 49 05 | 4003773030867 | Kutisteosa eristämättömiin, avoimiin pistoliittimiin 4,8 + 6,3 mm |
| 97 49 06 | 4003773030836 | Kutisteosa eristettyihin kaapelikenkiin + pistoliittimiin |
| 97 49 08 | 4003773030874 | Kutisteosa eristetyille ja eristämättömille johdinpäätelkeille |

| | | |
|------------|---------------|--|
| 97 49 09 | 4003773030881 | Kutisteosa pääteholkkeihin |
| 97 49 10 | 4003773076896 | Kutisteosa eristämättömät standardin DIN 46237 mukaiset putki- ja puristuskaapelikengät sekä eristämättömät standardin DIN 46341 mukaiset pusku- ja kutisteliittimet |
| 97 49 11 | 4003773076902 | Kutisteosa eristämättömiin puristus-, putki- ja puristettavaan kaapelikenkään, standardin DIN 46234 ja DIN 46235 mukaisesti sekä eristämättömiin puristus-, pusku- ja puristusliittimiin, standardin DIN 46341 ja DIN 46267 mukaisesti |
| 97 49 13 | 4003773030843 | Kutisteosa eristämättömiin puristus-, putki- ja puristettavaan kaapelikenkään, standardin DIN 46234 ja DIN 46235 mukaisesti sekä eristämättömiin puristus-, pusku- ja puristusliittimiin, standardin DIN 46341 ja DIN 46267 mukaisesti |
| 97 49 14 | 4003773077756 | Kutisteosa eristämättömiin puristus-, putki- ja puristettavaan kaapelikenkään, standardin DIN 46234 ja DIN 46235 mukaisesti sekä eristämättömiin puristus-, pusku- ja puristusliittimiin, standardin DIN 46341 ja DIN 46267 mukaisesti |
| 97 49 15 | 4003773043164 | Kutisteosa lippupistokkeisiin ja eristämättömiin avoiimiin pistoliittimiin 4,8+6,3 mm |
| 97 49 16 | 4003773040675 | Kutisteosa eristettyihin kaapelikenkiin +pistoliittimiin |
| 97 49 18 | 4003773063186 | Kutisteosa Twin-pääteholkkeihin |
| 97 49 19 | 4003773030898 | Kutisteosa pääteholkkeihin |
| 97 49 20 | 4003773045069 | Kutisteosa F-pistokkeeseen TV- ja satelliittiliitäntään |
| 97 49 23 | 4003773052135 | Kutisteosa eristämättömiin kaapelikenkiin + pistoliittimiin |
| 97 49 24 | 4003773030911 | Kutisteosa D-Sub-pistokkeeseen |
| 97 49 30 | 4003773030904 | Kutisteosa eristämättömiin puskuiliittimiin |
| 97 49 35 | 4003773034315 | Kutisteosa sytytysulppapistokkeeseen ja virranjakajaan |
| 97 49 40 | 4003773030959 | Kutisteosa Koax-liittimeen |
| 97 49 44 | 4003773041443 | Kutisteosa rullattuihin kontakteihin |
| 97 49 50 | 4003773030966 | Kutisteosa Koax-liittimeen / autopuhelimeen |
| 97 49 54 | 4003773041450 | Kutisteosa moduulipistokkeeseen |
| 97 49 60 | 4003773030928 | Kutisteosa kierrettyihin kontakteihin (HTS + Harting) |
| 97 49 61 | 4003773045137 | Kutisteosa kierrettyihin kontakteihin (Harting) |
| 97 49 62 | 4003773063179 | Kutisteosa Solar-pistoliittimiin (Huber + Suhner) |
| 97 49 63 | 4003773066675 | Kutisteosa Solar-pistoliittimiin (Huber + Suhner) |
| 97 49 64 | 4003773044055 | Kutisteosa ABS-pistokkeeseen |
| 97 49 65 | 4003773066682 | Kutisteosa Solar-pistoliittimiin MC 3 (Multi-Contact) |
| 97 49 65 1 | 4003773066729 | Paikoitusapu tuotteeseen 97 49 65 (Solar-pistoliitin MC 3) |
| 97 49 66 | 4003773066699 | Kutisteosa Solar-pistoliittimiin MC 4 (Multi-Contact) |
| 97 49 66 1 | 4003773066736 | Paikoitusapu tuotteeseen 97 49 66 (Solar-pistoliitin MC 4) |
| 97 49 67 | 4003773066705 | Kutisteosa Solar-pistoliittimiin SunCon (Hirschmann) |
| 97 49 68 | 4003773066712 | Kutisteosa sorvattuihin Solar-pistoliittimiin (Tyco) |
| 97 49 68 1 | 4003773066743 | Paikoitusapu tuotteeseen 97 49 68 (Solar-pistoliitin Solarlok) |
| 97 49 70 | 4003773030942 | Kutisteosa Western-pistokkeeseen |
| 97 49 71 | 4003773075066 | Kutisteosa Solar-pistoliittimiin MC 4 (Multi-Contact) |
| 97 49 74 | 4003773044062 | Kutisteosa suojaamattomaan Molex-pistokkeeseen |
| 97 49 76 | 4003773047513 | Kutisteosa suojattuun Stewart-pistokkeeseen |
| 97 49 81 | 4003773042778 | Kutisteosa Harting-pistokkeeseen valokuitukaapeille |
| 97 49 82 | 4003773042785 | Kutisteosa Telegärtner-pistokkeeseen valokuitukaapeille |
| 97 49 83 | 4003773044079 | Kutisteosa FSMA-, ST-, SC-, STSC/K-pistokkeeseen |
| 97 49 84 | 4003773042792 | Kutisteosa Harting/Suhner-pistokkeeseen valokuitukaapeille |
| 97 49 87 | 4003773043331 | Kutisteosa FSMA-, ST- und MIC-pistokkeeseen valokuitukaapeille |
| 97 49 90 | 4003773031017 | Paikoitusapu 97 49 60 (HTS + Harting) |
| 97 49 91 | 4003773045144 | Paikoitusapu 97 49 61 (HTS + Harting) |
| 97 49 93 | 4003773047926 | Paikoitusapu 97 49 24 (D-Sub-pistoke) |
| 97 49 94 | 4003773030997 | Paikoitusapu 97 49 04 / 97 52 04 / 97 52 34 |
| 97 49 95 | 4003773031000 | Paikoitusapu tuotteisiin 97 49 05 / 97 52 05 / 97 52 35 |