

97 33 02

KNIPEX MultiCrimp® Pince à sertir avec porte-profil et 5 profils



- Un seul outil pour les sertissages les plus courants
- Changement rapide et simple des profils de sertissage sans outil supplémentaire
- Stockage sûr et protégé des profils interchangeables dans un magasin rond
- Pince à sertir confortable, performante et de qualité professionnelle
- Résultats de sertissage fiables comparables aux profils de sertissage fixes
- Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux profils de précision et au blocage forcé (déverrouillable)
- Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile
- Magasin rond: plastique, renforcé de fibres de verre



La pince à sertir pour les travaux d'installation et de réparation qui permet d'économiser de la place, de l'argent et du poids. L'installateur n'a désormais plus besoin que d'un seul outil au lieu de cinq.

Réf.	97 33 02
EAN	4003773066934
Pince	brunie
Poignées	avec gaines bi-matière
Application	connecteurs non isolés à fût ouvert (largeur de connecteurs 4,8 + 6,3 mm)
Capacité Millimètre carré mm²	0,5 - 6,0
nombre de positions de sertissage	3
AWG	20 - 10
Longueur mm	250
Poids net g	870



Position de changement : dépliage du levier pour amener les mâchoires en position parallèle



Changement du profil de sertissage : déverrouiller la position du magasin, extraire le profil de la pince



Replier le levier et refermer la pince : prêt pour sa prochaine utilisation



magasin à profils de sertissage pouvant se porter à la ceinture



Bonne visibilité du marquage par pictogrammes des profils de sertissage

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Accessoires

Réf.	EAN	Description
97 39 05	4003773070078	Profil de sertissage pour connecteurs non isolés à fût ouvert (largeur de connecteur 4,8 + 6,3 mm)
97 39 06	4003773070085	Profil de sertissage pour cosses, connecteurs et prolongateurs isolés
97 39 08	4003773070092	Profil de sertissage pour embouts de câble isolés et non isolés
97 39 09	4003773077763	Profil de sertissage pour embouts de câble isolés et non isolés

97 39 13	4003773070108	Profil de sertissage pour cosses tubulaires, cosses de câble à sertir et cosses à presser non isolées selon DIN 46234 et DIN 46235 ainsi que prolongateurs, connecteurs serties et connecteurs à serrer non isolés selon DIN 46341 et DIN 46267
97 39 30	4003773070115	Profil de sertissage pour connecteurs sertis selon DIN 46267
97 39 90	4003773070061	Porte-profil vide